



Vaya Linear MP

BCP425 10x50 4000 L1210 CE

Vaya Linear MP on luotettava ja kustannustehokas ledivalaisin, jolla voidaan luoda värikkäitä, kiinteitä tai dynaamisia valaistustehosteita. Leveän tai soikean valokeilan tuottava Vaya Linear MP soveltuu erinomaisesti pinta- ja korostusvalaistukseen. Integroitu virtajohto yhdessä tulo- ja lähtöliittimen kanssa tekevät asennuksesta helppoa ja nopeaa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lamppuperheen koodi	LED-HB [LED High Brightness]
Valonlähteen valokeilan kulma	10 x 50 °
Valonlähteen väri	Kylmä valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optisen kuvun/linssin tyyppi	GC [Kirkas lasi]
CE-merkintä	CE-merkintä
UL-merkintä	Ei
CQC-merkintä	-
Elinikä 70 %:n valovirranalenemaan	60000 h
PSE-merkintä	PSE-merkintä
Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	100 - 277 V
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Puristettu alumiini

Optiikan materiaali	Lasi
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Karkaistu lasi
Optiikan kuvun/linssin muoto	Litteä
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Kirkas
Pituus	1210 mm
Väri	Tummanharmaa

Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	IP66 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojauskoodi	IK06 [1 J]
Tärinästandardi	Complies with ANSI C136.31
	Complies with ANSI C136.31

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirta alussa	3375 lm
Valovirta alussa	3375 lm
LED-valaisimen tehokkuus alussa	59 lm/W
Alun vast. värlämpötila	4000 K
Alun Värintoistoindeksi	83
Ottoteho alussa	60 W

Vaya Linear MP

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 50°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	62000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	62000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	60000

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-40 ... +40 °C
-------------------------	----------------

Tuotetiedot


Koko tuotekoodi	871829162574299
Tilaustuotteen nimi	BCP425 10x50 4000 L1210 CE
EAN/UPC – tuote	8718291625742
Tilauskoodi	62574299
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	4
Materiaalinumero (12NC)	912400130124
Nettopaino (kappale)	3,760 kg

IK 06

Mittapiirros



Vaya



Vaya

