



eW Cove MX Powercore

BCX416 10xLED-HB-2200 100-277V WB

eW Cove MX Powercore, 2200 K, 125° x 120° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Благодаря превосходной светоотдаче, широкому углу луча и диапазону постоянных цветов и цветовых температур, eW Cove MX Powercore идеально подходит для акцентного и отраженного общего освещения, а также для стеновой и потолочной карнизной подсветки. По своей производительности этот светильник соответствует, а иногда и даже превосходит линейные люминесцентные карнизные светильники, но при этом отличается малым энергопотреблением и невысокими расходами на установку и обслуживание. eW Cove MX Powercore — экологически безопасное, энергоэффективное и, вместе с тем, высококачественное решение для покупателей, уделяющих большое внимание вопросам защиты окружающей среды. Встроенная технология Powercore обеспечивает быстрое, эффективное и точное управление питающим напряжением светильника непосредственно от сети, что устраняет необходимость использования дополнительного оборудования. Использование стандартной схемы подключения значительно упрощает установку и позволяет сократить общую стоимость системы.

Данные о продукции

Общая информация		Распределение света светильника	
Количество источников света	10 [10 pcs]	Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Код лампового семейства	LED-HB [LED High Brightness]	Готовность к монтажу	Ready-to-install
Сменный источник света	No	Описание типа	No
Драйвер в комплекте	Yes	Маркировка CE	CE mark
Тип оптики	WB [Wide beam]	Метка UL	UL and cUL mark
Тип оптического плафона/линзы	PC [Polycarbonate bowl/cover]		

eW Cove MX Powercore

Метка CCC	CCC mark
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	100 to 277 V
Входная частота	50–60 Hz
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Литой алюминий
Оптический материал	Polycarbonate
Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Длина	305 mm
Цвет	White
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP20 [Защита пальцев]
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Начальная светоотдача	557 lm
Начальная эффективность освещения светодиода	47 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	2200 K
Нач. индекс цветопередачи	84
Начальная входная мощность	12.5 W
Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Стабильность светового потока (расчетная): 50% при 25 °C	100000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 50% при 25 °C	65000
Стабильность светового потока (расчетная): 50% при 50 °C	100000

Стабильность светового потока (сообщаемая): 50% при 50 °C	65000
Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 25 °C	100000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 25 °C	65000
Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 50 °C	100000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 50 °C	65000

Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	-20 to +50 °C
Подходит для случайного переключения	Да

Данные об изделии

Полный код продукта	871829162451699
Название продукта для заказа	BCX416 10xLED-HB-2200 100-277V WB
EAN/UPC — продукт	8718291624516
Код заказа	523-000050-62
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	20
Материал (SAP)	912400130177
Вес нетто (шт.) SAP	0,400 kg
Номер по каталогу	523-000050-62
Номер по каталогу, описание	eW Cove MX Powercore, 2200 K, 125° x 120° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



Чертеж размеров



BCX416 10xLED-HB-2200 100-277V WB

