



eW Cove MX Powercore

BCX416 10xLED-HB-2200 100-277V WB

eW Cove MX Powercore, 2200 K, 125° x 120° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

eW Cove MX Powercore cung cấp công suất phát sáng cao nhất trong các loại đèn tuyến tính chiếu hắt dạng vòm ánh sáng trắng thuần từ dòng đèn Color Kinetics. eW Cove MX Powercore có thể được sử dụng để chiếu sáng tạo điểm nhấn và chiếu sáng tổng thể gián tiếp, cũng như hàng loạt các ứng dụng chiếu hắt dạng vòm cho tường và trần nhà. eW Cove MX Powercore luôn có hiệu suất bằng hoặc cao hơn các loại đèn chiếu hắt dạng vòm kiểu dài huỳnh quang tuyến tính mà vẫn giúp giảm chi phí lắp đặt, năng lượng và bảo trì. eW Cove MX Powercore cung cấp cho những khách hàng quan tâm đến bảo vệ môi trường một giải pháp chiếu sáng xanh, hiệu quả năng lượng mà không ảnh hưởng đến chất lượng hoặc số lượng đèn.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Dấu UL	
Số lượng nguồn sáng	10 cái	Ký hiệu UL và cUL	
Mã dòng bóng đèn	LED-HB [LED High Brightness]	Dấu CCC	
Nguồn sáng có thể thay thế	Không	Ký hiệu CCC	
Bao gồm bộ điều khiển	Có	Thông số vận hành và điện	
Loại chóa quang học	Góc rộng	Điện áp đầu vào	100 đến 277 V
Kiểu nắp quang học/thấu kính	Chao đèn/nắp Polycarbonate	Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Sự mở rộng chùm sáng của đèn dạng thanh dài	125° x 120°	Điều khiển và thay đổi độ sáng	
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn I	Có thể điều chỉnh độ sáng	
Sẵn sàng lắp đặt	Sẵn sàng lắp đặt	Cơ khí và bộ vỏ	
Mô tả loại	-	Vật liệu vỏ đèn	
Dấu CE	Ký hiệu CE	Nhôm đúc	

eW Cove MX Powercore

Vật liệu chứa quang học	Polycarbonate
Vật liệu nắp quang học/thấu kính	Polycarbonate
Chiều dài	305 mm
Màu sắc	Trắng

Phê duyệt và Ứng dụng

Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [Bảo vệ ngón tay]
--------------------------	-------------------------

Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)

Quang thông ban đầu (quang thông hệ thống)	557 lm
Hiệu suất đèn LED ban đầu	47 lm/W
Nhiệt độ màu tương quan ban đầu	2200 K
Chỉ số hoàn màu ban đầu	84
Công suất đầu vào ban đầu	12.5 W

Vận hành ngoài giờ (tuân thủ IEC)

Hệ số duy trì quang thông 50% tại 25°C theo tính toán	100000
Hệ số duy trì quang thông 50% tại 25°C theo báo cáo	65000
Hệ số duy trì quang thông 50% tại 50°C theo tính toán	100000
Hệ số duy trì quang thông 50% tại 50°C theo báo cáo	65000
Hệ số duy trì quang thông 70% tại 25°C theo tính toán	100000
Hệ số duy trì quang thông 70% tại 25°C theo báo cáo	65000

Hệ số duy trì quang thông 70% tại 50°C theo tính toán	100000
Hệ số duy trì quang thông 70% tại 50°C theo báo cáo	65000

Điều kiện ứng dụng


Nhiệt độ môi trường cho phép	-20 đến +50 °C
Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên	Có

Thông số sản phẩm

Mã sản phẩm đầy đủ	871829162451699
Tên sản phẩm khác	BCX416 10xLED-HB-2200 100-277V WB
EAN/UPC - Sản phẩm	8718291624516
Mã đơn hàng	523-000050-62
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	20
Số vật liệu (12 chữ số)	912400130177
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)	0,400 kg
Số catalog	523-000050-62
Mô tả số catalog	eW Cove MX Powercore, 2200 K, 125° x 120° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



Bản vẽ kích thước



BCX416 10xLED-HB-2200 100-277V WB

