



ColorBlast IntelliHue Powercore gen4



ColorBlast IntelliHue Powercore gen4, 100 – 277 VAC, 10° Native (no spread lens), White Housing, UL/CE/CQC

ColorBlast IntelliHue Powercore gen4, 100 – 277 VAC, 10° Native (no spread lens), White Housing, UL/CE/CQC

Blast IntelliHue Powercore 4. generasjon kombinerer presis fargestyring med justerbart hvitt lys i ét utendørs armatur for wall washing og spotbelysning. IntelliHue®-teknologi gir høy fargegjengivelse ved en rekke fargetemperaturer og gjør det også mulig å få til pastellfarger og tone standard hvite fargetemperaturer. Armaturen har en helt flat frontlinse som gir et minimalistisk og rent uttrykk og forhindrer at hverken vann eller skitt samler seg og at lyset blir avbrutt. Det finnes et komplett sett med tilbehør som kan brukes i kombinasjon eller alene, inkludert blenderbeskyttelse i full og halv høyde, ventilasjonsåpning, beskyttelse mot steinsprang og diffusere som kan endre lyskjeglen fra 10° til opptil 80°.

Produktdata

Generell informasjon			
Lyskjeglevinkel for lyskilde	10 °	Kabel	Cable 1.8 m without plug
Lyskildefarge	IntelliHue	IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Lyskilde kan byttes ut	No	CE-merke	CE mark
Antall forkoblingsenheter	1 unit	ENEC-merke	ENEC mark
Driver/strømenhet/transformator	No [-]	UL-merke	UL and cUL mark
Driver inkludert	Ja	Utendørs optikktype	Narrow beam angle 10°
Optisk deksel-/linsetype	GT [Tempered glass]	Konstant lyseffekt	No
Lysstrålespredning fra armatur	10°	I samsvar med EU RoHS	Nei
		WEEE-merke	-

ColorBlast IntelliHue Powercore gen4


Tilbehør PFC	ZCP485
Teknisk belysning	
Standardvinkel på stolpetoppen	0°
Standardvinkel sidemontering	0°
Effektivitet (lm/W) @ 4000 K	62,5 lm/W
Effektivitet (lm/W) @ 2700 K	65,5 lm/W
CRI @ 4000 K	86,2
CRI @ 2700	92,7
Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	100 to 277 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømfaktor (nom)	-
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Formstøpt aluminium
Optikkmateriale	Glass
Optisk deksel-/linsemateriale	Herdet glass
Optisk deksel-/linseform	Flat
Optisk deksel-/linsefinish	Klar
Farge	hvit
Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Energieffektivitet, klasse	G
Mek. støt, beskyttelseskode	IK10 [20 J vandal-resistent]
Vibrasjonsstandard	Complies with ANSI C136.31, 3G
vibrasjonsklassifisering	Complies with ANSI C136.31, 3G
EPREL-registreringsnummeret er:	887841
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Opprinnelig lysytelse	2434 lm
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	50,8 lm/W
Oppr. Faregjevingsindeks	80
Opprinnelig inngangseffekt	50 W

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Beregnet 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	90300
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	54000
Beregnet 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	90300
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	54000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	46100
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	46100
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	46100
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	46100
Beregnet 80 % lumenvedlikehold ved 25 °C	28600
Rapportert 80 % lumenvedlikehold ved 25 °C	28600
Beregnet 80 % lumenvedlikehold ved 50 °C	28600
Rapportert 80 % lumenvedlikehold ved 50 °C	28600
Beregnet 90 % lumenvedlikehold ved 25 °C	13100
Rapportert 90 % lumenvedlikehold ved 25 °C	13100
Beregnet 90 % lumenvedlikehold ved 50 °C	13100
Rapportert 90 % lumenvedlikehold ved 50 °C	13100
Bruksforhold	
For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +50 °C
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871829138835799
Produktnavn for bestilling	BCP483 36xLED-HB/RGBMW 100-277V 10 WH
EAN/UPC – produkt	8718291388357
Bestillingskode	423-000011-00
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	2
SAP-materialer	912400130371
Net Weight (Piece)	4,146 kg
Katalognummer	423-000011-00
Katalognummerbeskrivelse	ColorBlast IntelliHue Powercore gen4, 100 – 277 VAC, 10° Native (no spread lens), White Housing, UL/CE/CQC



ColorBlast IntelliHue Powercore gen4

Målskisse



BCP483 36xLED-HB/RGBMW 100-277V 10 WH

