



ColorBlast Powercore gen4 RGBW/RGBA

ColorBlast Powercore gen4, RGBW, 100 – 277 VAC, 10° Native (no spread lens), White Housing, UL/CE/CQC

ColorBlast Powercore gen4, RGBW, 100 – 277 VAC, 10° Native (no spread lens), White Housing, UL/CE/CQC

Bộ đèn LED hiệu suất cao ColorBlast RGBA/RGBW Powercore gen4 kết hợp màu trắng và màu sắc rực rỡ bảo hòa cùng hiệu ứng đổi màu với việc lắp đặt đơn giản. ColorBlast Powercore gen4 cung cấp nhiều phụ kiện đa dạng cho phép tùy chỉnh góc chùm sáng cho chiếu xa, chiếu sáng điểm, chiếu hắt tường góc rộng và chiếu hắt góc hẹp, cùng với hiệu suất và hiệu quả chi phí của công nghệ Powercore, lắp đặt trong vỏ nhôm chắc chắn.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung			
Số lượng nguồn sáng	36 cái	Dấu ENEC	Ký hiệu ENEC
Góc chùm sáng của nguồn sáng	10 °	Dấu UL	Ký hiệu UL và cUL
Màu sắc nguồn sáng	RGBW	Tuổi thọ đến 50% quang thông	72300 h
Nguồn sáng có thể thay thế	Không	Tuổi thọ đến 70% quang thông	72300 h
Số lượng bộ điều khiển	1 bộ	Tuổi thọ đến 90% quang thông	20100 h
Bộ điều khiển/bộ nguồn/biến thế	Bộ cấp nguồn với giao diện DMX	Loại chóa quang học ngoài trời	Góc chiếu hẹp 10°
Bao gồm bộ điều khiển	Có	Quang thông đầu ra không đổi	Không
Kiểu nắp quang học/thấu kính	Phẳng trong suốt	Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Không
Sự mở rộng chùm sáng của đèn dạng thanh dầm	10°	Dấu WEEE	-
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn I	Phụ kiện của PFC	ZCP485
Dấu CE	Ký hiệu CE		

ColorBlast Powercore gen4 RGBW/RGBA

Thông số kĩ thuật ánh sáng		
Góc nghiêng tiêu chuẩn của trụ lắp đứng		0°
Góc nghiêng tiêu chuẩn đầu vào bên cạnh		0°

Thông số vận hành và điện		
Điện áp đầu vào		100 đến 277 V
Tần số đầu vào		50 đến 60 Hz
Hệ số công suất (Danh định)		-

Điều khiển và thay đổi độ sáng		
Có thể điều chỉnh độ sáng		Có

Cơ khí và bộ vỏ		
Vật liệu vỏ đèn		Nhôm đúc
Vật liệu chóa quang học		Kính
Vật liệu nắp quang học/thấu kính		Kính cường lực
Thiết bị lắp đặt		Bản đế
Hình dạng nắp quang học/thấu kính		Đẹt
Lớp hoàn thiện nắp quang học/thấu kính		Trong suốt
Màu sắc		Trắng

Phê duyệt và Ứng dụng		
Mã bảo vệ chống xâm nhập		IP66 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Cấp hiệu quả năng lượng		G
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học		IK10 [20 J chống phá hoại]
Độ rung tiêu chuẩn		Complies with ANSI C136.31, 3G
Cấp chống rung		Complies with ANSI C136.31, 3G
Số đăng ký EPREL		887843

Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)		
Quang thông ban đầu (quang thông hệ thống)		2162 lm
Hiệu suất đèn LED ban đầu		44,9 lm/W
Công suất đầu vào ban đầu		50 W

Vận hành ngoài giờ (tuân thủ IEC)		
Hệ số duy trì quang thông 50% tại 25°C theo tính toán		90300
Hệ số duy trì quang thông 50% tại 25°C theo báo cáo		54000
Hệ số duy trì quang thông 50% tại 50°C theo tính toán		90300
Hệ số duy trì quang thông 50% tại 50°C theo báo cáo		54000
Hệ số duy trì quang thông 70% tại 25°C theo tính toán		46100

Hệ số duy trì quang thông 70% tại 25°C theo báo cáo		46100
Hệ số duy trì quang thông 70% tại 50°C theo tính toán		46100
Hệ số duy trì quang thông 70% tại 50°C theo báo cáo		46100
Hệ số duy trì quang thông 80% tại 25°C theo tính toán		28600
Hệ số duy trì quang thông 80% tại 25°C theo báo cáo		28600
Hệ số duy trì quang thông 80% tại 50°C theo tính toán		28600
Hệ số duy trì quang thông 80% tại 50°C theo báo cáo		28600
Hệ số duy trì quang thông 90% tại 25°C theo tính toán		13100
Hệ số duy trì quang thông 90% tại 25°C theo báo cáo		13100
Hệ số duy trì quang thông 90% tại 50°C theo tính toán		13100
Hệ số duy trì quang thông 90% tại 50°C theo báo cáo		13100


Điều kiện ứng dụng		
Nhiệt độ môi trường cho phép		-40 đến +50°C

Thông số sản phẩm		
Mã sản phẩm đầy đủ		871829138841899
Tên sản phẩm khác		BCP484 36xLED-HB/RGBW 100-277V 10 WH
EAN/UPC - Sản phẩm		8718291388418
Mã đơn hàng		423-000012-00
Phần tử - Số lượng trên một bộ		1
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài		2
Số vật liệu (12 chữ số)		912400130375
Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ)		4,146 kg
Số catalog		423-000012-00
Mô tả số catalog		ColorBlast Powercore gen4, RGBW, 100 – 277 VAC, 10° Native (no spread lens), White Housing, UL/CE/CQC



ColorBlast Powercore gen4 RGBW/RGBA

Bản vẽ kích thước



BCP484 36xLED-HB/RGBW 100-277V 10 WH

