



Vaya Flood HP

BCP418 48xLED-HB/2700 220-240V 20 CE CQC

48 pièces - LED High Brightness - Faisceau semi-intensif 20°

Le Vaya Flood HP est un projecteur fiable et économique capable de diffuser de la lumière blanche ou colorée sur des installations extérieures de grande taille. Les niveaux de lumière atteints par cet équipement compact font de lui l'outil idéal pour appliquer un éclairage de façade ou par projecteurs sur de grandes surfaces, avec une lumière statique ou dynamique. L'alimentation intégrée et le contrôle DMX512 rendent ce produit facile à utiliser avec les contrôleurs DMX Philips ou d'une autre marque. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site, à la page www.colorkinetics.com/vaya/.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Nombre de sources lumineuses	48 pièces
Code famille de lampe	LED-HB [LED High Brightness]
Température de couleur	Blanc chaud
Source lumineuse de substitution	Non
Driver inclus	Oui
Cache optique/ type de l'objectif	Verre plat
Faisceau du luminaire	20°
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Description du type	-
Marquage CE	Marquage CE
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Marquage UL	-
Marquage CQC	Marquage CQC
Durée de vie à 70% du flux lumineux	50000 h
Optic type outdoor	Faisceau semi-intensif 20°
Marquage PSE	Non

Marquage RoHS	-
Marquage DEEE	-
Angle	20°

Photométries et Colorimétries

Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât	0°
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	0°

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz

Gestion et gradation

Intensité réglable	Oui
--------------------	-----

Vaya Flood HP

Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Fonte d'aluminium
Constitution de l'optique	Verre
Matériaux cache optique/lentille	Verre trempé
Cache optique/ forme de l'objectif	Plat
Commande	Gris foncé

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK06 [1 J]

Performances Initiales (Conforme IEC)

Flux lumineux initial	9700 lm
Température de couleur corr. initiale	2700 K
Température Indice de rendu des couleurs	80

Durées de vie (Conforme IEC)

Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	45000

Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	37000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	37000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	18000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	18000

Conditions d'utilisation


Plage de températures ambiantes	-40 à +40 °C
---------------------------------	--------------

Données logistiques

Code de produit complet	871829163547599
Désignation Produit	BCP418 48xLED-HB/2700 220-240V 20 CE CQC
Code barre produit (EAN)	8718291635475
Code de commande	912400130402
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	2
Code industriel (12NC)	912400130402
Poids net (pièce)	7,600 kg



Schéma dimensionnel



Vaya

