



# Vaya Flood HP

## BCP418 48xLED-HB/5000 220-240V 20 CE CQC

48 piezas - LED High Brightness - Haz medio, ángulo 20°

Vaya Flood HP es un proyector fiable y económico, diseñado para instalaciones exteriores a gran escala. Los niveles de luz que permite alcanzar hacen que resulte ideal para numerosas aplicaciones de proyección de luz y baño de paredes tanto con luz estática como dinámica. Gracias a que incorpora la fuente de alimentación y a que se controla por DM512 estos proyectores son fáciles de instalar y configurar, tanto con controladores DMX de Philips como de otras marcas.

### Datos del producto

Información general	
Número de fuentes de luz	48 [ 48 piezas]
Código familia de lámparas	LED-HB [ LED High Brightness]
Temperatura de color	Blanco frío
Fuente de luz sustituible	No
Driver incluido	Si
Tipo lente/cubierta óptica	FG [ Cristal plano]
Apertura de haz de luz de la luminaria	20°
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Descripción del tipo	No
Marca CE	Marcado CE
Certificado ENEC	Marcado ENEC
Certificado UL	No
Certificado CQC	CQC
Vida útil al 70% del flujo lumínico	50000 h
Optic type outdoor	Haz medio, ángulo 20°
Certificados PSE	No
Certificado RoHS	No
Certificado RAEE	No

Ángulo	A20
--------	-----

Datos técnicos de la luz	
Post-top en ángulo de inclinación estándar	0°
Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar	0°

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220-240 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz

Controles y regulación	
Regulable	Si

Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio fundido
Material óptico	G
Material cubierta óptica/lente	Vidrio templado
Forma cubierta óptica/lente	FT

## Vaya Flood HP

Color	DGR
<b>Aprobación y aplicación</b>	
Código de protección de entrada	IP66 [ Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK06 [ IK06]
<b>Rendimiento inicial (conforme con IEC)</b>	
Flujo lumínico inicial	9700 lm
Índice inic. de temperatura de color	5000 K
Inic. Índice de reproducción del color	80
<b>Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)</b>	
Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 50°C Calculated	58000
Lumen Maintenance 70% at 50°C Reported	58000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	37000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	37000

Lumen Maintenance 80% at 50°C Reported	36000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	18000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	18000
Lumen Maintenance 90% at 50°C Reported	18000


### Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +40 °C
-------------------------------	-----------------

### Datos de producto

Código de producto completo	871829163551299
Nombre de producto del pedido	BCP418 48xLED-HB/5000 220-240V 20 CE CQC
EAN/UPC - Producto	8718291635512
Código de pedido	63551299
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	2
N.º de material (12NC)	912400130406
Peso neto (pieza)	7,600 kg

## Plano de dimensiones



Vaya

