



Vaya Flood HP

BCP418 48xLED-HB/5000 220-240V 40 CE CQC

48 x - LED High Brightness - Tiefbreitstrahlend 40°

Vaya Flood HP ist ein zuverlässiger und kosteneffizienter Scheinwerfer mit weißem Licht oder Licht mit veränderlicher Farbe, der speziell für großflächige Installationen im Freien konzipiert wurde. Mit seinem Beleuchtungsniveau eignet sich dieser kompakte Scheinwerfer ideal für Wandfluter-Effekte und Flutlichtanwendungen in statischen oder dynamischen Farben. Dank der integrierten Stromversorgung und der DMX512 Steuerung kann dieser Scheinwerfer problemlos mit DMX-Controllern von Philips oder anderen Anbietern kombiniert werden.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		WEEE-Zeichen	
Anzahl Lichtquellen	48 [48 x]	-	
Lampenfamiliencode	LED-HB [LED High Brightness]	Winkel	
Farbe der Lichtquelle	Kaltweiß	40°	
Lichtquelle austauschbar	Nein	Lichttechnische Daten	
Betriebsgerät inklusive	Ja	Standardaufneigung Aufsatzmontage	
Typ optische Abdeckung/Linse	FG [Flachglas]	0°	
Ausstrahlungswinkel Leuchte	40°	Standardaufneigung Ansatzmontage	
IEC-Schutzart	Schutzklasse I	0°	
Typbeschreibung	No [-]	Elektrische Kenndaten	
CE-Zeichen	ja	Eingangsspannung	
ENEC-Zeichen	ENEC Zeichen	220 bis 240 V	
UL-Zeichen	Nein	Eingangsfrequenz	
CQC-Zeichen	CQC-Zeichen	50 bis 60 Hz	
Lebensdauer bis 70 % Restlichtstrom	50000 h	Dimmen	
Optic type outdoor	Tiefbreitstrahlend 40°	Dimmbar	
PSE-Zeichen	No	Ja	
RoHS-Zeichen	-	Mechanische Kenndaten	
		Gehäusematerial	
		Aluminiumdruckguss	
		Optisches Material	
		Glas	
		Material optische Abdeckung/Linse	
		Gehärtetes Glas	

Vaya Flood HP

Form optische Abdeckung/Linse	flach
Farbe	Dunkles Grau

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Schutzart (IP)	IP66 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]
Schlagfestigkeit (IK)	IK06 [IK06]

Initialkennwerte (IEC konform)

Lichtstrom-Neuwert	9700 lm
Init. korr. Farbtemperatur	5000 K
Init. Farbwiedergabeindex	80

Lebensdauer kennwerte (IEC konform)

Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 50°C Calculated	58000
Lumen Maintenance 70% at 50°C Reported	58000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	37000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	37000

Lumen Maintenance 80% at 50°C Reported	36000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	18000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	18000
Lumen Maintenance 90% at 50°C Reported	18000


Anwendungsparameter

Umgebungstemperaturbereich	-40 bis +40 °C
----------------------------	----------------

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871829163552999
Bestell-Produktname	BCP418 48xLED-HB/5000 220-240V 40 CE CQC
EAN/UPC - Produkt	8718291635529
Bestellcode	63552999
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	2
Material-Nr. (12NC)	912400130407
Nettogewicht (Einzelteil)	7,600 kg

Abmessungsskizzen



Vaya

