



Vaya Flood HP

BCP418 48xLED-HB/5000 220-240V 40 CE CQC

48 pcs - LED High Brightness - Medium beam angle 40°

Vaya Flood HP este un reflector fiabil și rentabil cu lumină albă/de culoare variabilă, proiectat pentru instalații exterioare la scară mare. Datorită nivelurilor de lumină atinse, această instalație compactă este ideală pentru aplicații extinse de iluminat ambiental și inundarea în lumină a peretelui, atât în culori statice, cât și dinamice. Sistemul de comandă integrat pentru energia consumată și DMX512 face ca acest produs să fie ușor de folosit cu controlere Philips sau DMX de la alți producători.

Catalog de date


General Information	
Numărul surselor de lumină	48 [48 pcs]
Cod familie lămpi	LED-HB [LED High Brightness]
Culoare sursă de lumină	Alb rece
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Balast inclus	Da
Capac optic/tip lentilă	FG [Sticla plata]
Lățime flux luminos corp de iluminat	40°
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
Descriere tip	No
Marcaj CE	CE mark
Marcaj ENEC	ENEC mark
Marcaj UL	Nu
Marcaj CQC	CQC-mark
Viață până la un flux luminos de 70%	50000 h
Optic type outdoor	Medium beam angle 40°
Marcaj PSE	No
Marcaj RoHS	-
Marcaj WEEE	-
Unghi	40°
Light Technical	
Unghi standard de înclinație în vârf de stâlp	0°
Unghi standard de înclinație pentru montare pe braț	0°
Operating and Electrical	
Tensiune de intrare	220 to 240 V
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Mechanical and Housing	
Material carcasă	Aluminiu turnat
Material sistem optic	Glass
Capac optic/material lentilă	Sticlă securizată
Capac optic/formă lentilă	Flat

Vaya Flood HP

Culoarea	DGR
Approval and Application	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP66 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK06 [1 J]
Initial Performance (IEC Compliant)	
Flux luminos inițial	9700 lm
Valoare inițială Temperatură de culoare corelată	5000 K
Valoare inițială Indice de redare a culorii	80
Over Time Performance (IEC Compliant)	
Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 50°C Calculated	58000
Lumen Maintenance 70% at 50°C Reported	58000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	37000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	37000

Lumen Maintenance 80% at 50°C Reported	36000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	18000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	18000
Lumen Maintenance 90% at 50°C Reported	18000
Application Conditions	
Interval temperatură ambientală	-40 to +40 °C
Product Data	
Cod complet produs	871829163552999
Nume comandă produs	BCP418 48xLED-HB/5000 220-240V 40 CE CQC
EAN/UPC - Produs	8718291635529
Cod de comandă	63552999
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioară	2
Material nr. (12NC)	912400130407
Greutate netă (bucată)	7,600 kg

Cote



Vaya

