



eW Flex Micro

eW Flex Micro, 2700 K, Clear Dome Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing

eW Flex Micro, 2700 K, Clear Dome Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing

eW Flex Micro è una stringa versatile di 50 piccoli nodi LED controllabili individualmente. Il formato flessibile consente di installare punti di luce bianca dinamici praticamente su qualsiasi tipo di superficie interna o esterna, inclusi pareti, soffitti, pavimenti e sculture tridimensionali. eW Flex Micro è anche adatto a illuminare spazi ridotti e insegne e, in alcuni casi, consente anche di visualizzare video. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.colorkinetics.com/ls/essentialwhite/ewflexmicro/

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Numero di sorgenti luminose	50 [50 pcs]
Codice famiglia lampada	LED-MD [LED Multi-die]
Colore sorgente luminosa	Bianco caldo
Sorgente luminosa sostituibile	No
Driver incluso	Sì
Tipo di ottica	WB [Ottica fascio largo WB]
Tipo copertura ottica/lenti	CLDM4 [Clear dome 4 inch separated]
Marchio CE	CE mark
Marchio ENEC	-
Marchio UL	UL and cUL mark
Riciclabilità del prodotto	100%
Conformità a RoHS EU	No

Dati tecnici di illuminazione	
Intensità sull'asse in candele	10,1
Luminanza per nodo	25,7
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	24 V
Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	Sì
Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Polycarbonato
Materiale ottico	Polycarbonato

eW Flex Micro

Colore	Nero BK
--------	---------

Approvazione e applicazione

Codice di protezione ingresso	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Codice protezione impatti meccanici	IK09 [10 J]
Marchio FCC	FCC Class A

Rendimento iniziale (conformità IEC)

Temperatura di colore corr. Iniziale	2700 K
Potenza in ingresso iniziale	25 W

Rendimento nel tempo (conformità IEC)

70% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	100000
70% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	60000
70% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	100000
70% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	60000
80% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	90000
80% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	60000
80% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	61000
80% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	60000
90% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	38000
90% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	38000

90% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	27000
90% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	27000

Condizioni di applicazione


Intervallo temperatura ambiente	-30 to +50 °C
---------------------------------	---------------

Dati del prodotto


Codice prodotto completo	871829163898899
Nome prodotto ordine	BGC482 50 2700K CLDM4 BK
EAN/UPC - Prodotto	8718291638988
Codice d'ordine	500-000011-01
Codice locale	63898899
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
Materiale SAP	912400130445
Peso netto (al pezzo)	0,150 kg
Numero catalogo	500-000011-01
Numero catalogo Descrizione	eW Flex Micro, 2700 K, Clear Dome Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing



Disegno tecnico



BGC482 50 2700K CLDM4 BK



BGC482 50 2700K CLDM4 BK

