



eW Flex Micro

eW Flex Micro, 4000 K, Clear Dome Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing

eW Flex Micro, 4000 K, Clear Dome Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing

eW Flex Micro est un ruban polyvalent constitué de petits nœuds de LED de lumière blanche contrôlables individuellement. Sa forme flexible permet d'installer des points de lumière blanche dynamiques sur presque tous les supports : murs, plafonds, sols, sculptures en trois dimensions. eW Flex Micro se prête également à l'éclairage d'espaces confinés et d'enseignes.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Nombre de sources lumineuses	50 [50 pcs]
Code famille de lampe	LED-MD [LED Multi-die]
Température de couleur	Blanc neutre
Source lumineuse de substitution	Non
Driver inclus	Oui
Type d'optique	WB [Faisceau extensif]
Cache optique/ type de l'objectif	CLDM4 [Clear dome 4 inch separated]
Marquage CE	Marquage CE
Marquage ENEC	Non
Marquage UL	Marquage UL et cUL
Recyclabilité du produit	100%
Conforme à la directive RoHS UE	Non
Photométries et colorimétries	
Intensité dans l'axe en candela	10,5
Luminance par nœud	27,8
Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	24 V
Gestion et gradation	
avec gradation	Oui
Matériaux et finitions	
Matériaux du boîtier	Polycarbonate
Constitution de l'optique	Polycarbonate
Couleur	Noir
Normes et recommandations	
Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]

eW Flex Micro


Code de protection contre les chocs mécaniques IK09 [10 J]	
Marquage FCC	FCC Class A
Performances initiales (conforme IEC)	
Température de couleur proximale initiale	4000 K
Puissance initiale absorbée	25 W
Durées de vie (conforme IEC)	
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Calculé	100000
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Signalé	60000
Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Calculé	100000
Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Signalé	60000
Flux lumineux sortant 80 % à 25 °C Calculé	90000
Flux lumineux sortant 80 % à 25 °C Signalé	60000
Flux lumineux sortant 80 % à 50 °C Calculé	61000
Flux lumineux sortant 80 % à 50 °C Signalé	60000
Flux lumineux sortant 90 % à 25 °C Calculé	38000
Flux lumineux sortant 90 % à 25 °C Signalé	38000
Flux lumineux sortant 90 % à 50 °C Calculé	27000
Flux lumineux sortant 90 % à 50 °C Signalé	27000

Conditions d'utilisation


Plage de températures ambiantes	-30 to +50 °C
Données logistiques	
Code de produit complet	871829163922099
Nom du produit de la commande	BGC482 50 4000K CLDM4 BK
Code barre produit	8718291639220
Code de commande	500-000011-25
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	12
SAP - Matériaux	912400130469
Net Weight (Piec)	0,675 kg
Code catalogue	500-000011-25
Description du code catalogue	eW Flex Micro, 4000 K, Clear Dome Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing

IP66 IK09

Schéma dimensionnel



BGC482 50 4000K CLDM4 BK



BGC482 50 4000K CLDM4 BK

