



## eW Flex Micro

### eW Flex Micro, 4000 K, Translucent Dome Lens, White Housing, 4 in On-Center Node Spacing

eW Flex Micro, 4000 K, Translucent Dome Lens, White Housing, 4 in On-Center Node Spacing

eW Flex Micro to uniwersalny system punktowego oświetlenia iluminacyjnego oparty na indywidualnie sterowanych białych diodach LED. Trwała, elastyczna konstrukcja umożliwia instalację dynamicznych punktów światła białego na niemal dowolnej powierzchni wewnętrznej lub zewnętrznej, takiej jak ściany, sufity, podłogi i trójwymiarowe obiekty. Oprawy eW Flex Micro mogą również służyć do oświetlania wnęk i sztyków.

#### Dane produktu

| Informacje ogólne                        |                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Liczba źródeł światła                    | 50 [ 50 sztuk]                                 |
| Kod rodziny źródła światła               | LED-MD [ LED Multi-die]                        |
| Barwa źródła światła                     | Barwa biała neutralna                          |
| Wymienne źródło światła                  | brak                                           |
| Zawiera zasilacz                         | tak                                            |
| Typ optyki                               | WB [ szeroki rozsył]                           |
| Typ pokrywy optycznej/soczewki           | TSDM4 [ przezroczysta kopuła 4 cale oddzielna] |
| Znak CE                                  | CE                                             |
| Oznaczenie ENEC                          | brak                                           |
| Oznaczenie UL                            | UL/cUL                                         |
| Możliwość poddania produktu recyklingowi | 100%                                           |
| Zgodność z normą UE RoHS                 | Nie                                            |

| Dane techniczne oświetlenia           |            |
|---------------------------------------|------------|
| Światłość na osi wyrażona w kandelach | 3,7        |
| Luminacja na węzeł                    | 18,2       |
| Eksploatacja i połączenie elektryczne |            |
| Napięcie wejściowe                    | 24 V       |
| Sterowanie i ściemnianie              |            |
| Ściemnialna                           | tak        |
| Mechanika i korpus                    |            |
| Materiał korpusu                      | poliwęglan |
| Materiał optyki                       | PC         |
| Kolor                                 | WH         |

## eW Flex Micro

### Zatwierdzenie i Aplikacja

|                          |                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Kod klasy szczelności IP | IP66 [ Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne] |
| Odporność na udary mech. | IK09 [ IK09]                                                  |
| Oznaczenie FCC           | FCC Class A                                                   |

### Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Znamionowa temperatura barwowa | 4000 K |
| Moc znamionowa                 | 25 W   |

### Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

|                                                                        |        |
|------------------------------------------------------------------------|--------|
| Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 25°C | 100000 |
| Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 25°C | 60000  |
| Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 50°C | 100000 |
| Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 50°C | 60000  |
| Utrzymanie strumienia świetlnego 80% przy obliczonej temperaturze 25°C | 90000  |
| Utrzymanie strumienia świetlnego 80% przy zgłoszonej temperaturze 25°C | 60000  |
| Utrzymanie strumienia świetlnego 80% przy obliczonej temperaturze 50°C | 61000  |
| Utrzymanie strumienia świetlnego 80% przy zgłoszonej temperaturze 50°C | 60000  |
| Utrzymanie strumienia świetlnego 90% przy obliczonej temperaturze 25°C | 38000  |

|                                                                        |       |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Utrzymanie strumienia świetlnego 90% przy zgłoszonej temperaturze 25°C | 38000 |
| Utrzymanie strumienia świetlnego 90% przy obliczonej temperaturze 50°C | 27000 |
| Utrzymanie strumienia świetlnego 90% przy zgłoszonej temperaturze 50°C | 27000 |

### Warunki dotyczące zastosowań


|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Zakres temperatury otoczenia | -30 to +50 °C |
|------------------------------|---------------|

### Dane produktu

|                                 |                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pełny kod produktu              | 871829163923799                                                                          |
| Nazwa produktu na zamówieniu    | BGC482 50 4000K TSDM4 WH                                                                 |
| EAN/UPC - Produkt               | 8718291639237                                                                            |
| Kod zamówienia                  | 500-000011-26                                                                            |
| Numerator - Quantity Per Pack   | 1                                                                                        |
| Numerator - Packs per outer box | 12                                                                                       |
| Material Nr. (12NC)             | 912400130470                                                                             |
| Net Weight (Piece)              | 0,733 kg                                                                                 |
| Numer katalogowy                | 500-000011-26                                                                            |
| Catalog Number Description      | eW Flex Micro, 4000 K, Translucent Dome Lens, White Housing, 4 in On-Center Node Spacing |



## Rysunki techniczne



BGC482 50 4000K TSDM4 WH

