



eW Flex Micro

eW Flex Micro, 6500 K, Translucent Dome Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing

eW Flex Micro, 6500 K, Translucent Dome Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing

eW Flex Micro — это световая гирлянда, состоящая из небольших индивидуально управляемых светодиодных ячеек белого света. Гибкий корпус позволяет установить динамические пятна белого света практически на любой внутренней или внешней поверхности, включая стены, потолки, полы и объемные скульптуры. С помощью eW Flex Micro также можно освещать ограниченные альковные пространства и вывески.

Данные о продукции

Общая информация	
Количество источников света	50 [50 pcs]
Код лампового семейства	LED-MD [LED Multi-die]
Цвет источника света	Нейтрально белый
Сменный источник света	No
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптики	WB [Wide beam]
Тип оптического плафона/линзы	TSDM4 [Transparent dome 4 inch separated]
Маркировка CE	CE mark
Метка ENEC	-
Метка UL	UL and cUL mark
Возможность переработки продукта для вторичного использования	100%
Соответствие стандарту EU RoHS	Нет

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	24 V
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Поликарбонат
Оптический материал	Polycarbonate
Цвет	Black
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK09 [10 J]

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Нач. корр. цветовая температура	6500 K
Начальная входная мощность	25 W
Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 25 °C	100000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 25 °C	60000
Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 50 °C	100000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 50 °C	60000
Стабильность светового потока (расчетная): 80% при 25 °C	90000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 80% при 25 °C	60000
Стабильность светового потока (расчетная): 80% при 50 °C	61000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 80% при 50 °C	60000
Стабильность светового потока (расчетная): 90% при 25 °C	38000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 90% при 25 °C	38000


Стабильность светового потока (расчетная): 90% при 50 °C	27000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 90% при 50 °C	27000

Условия эксплуатации	
Диапазон температуры окружающей среды	-30 to +50 °C

Данные об изделии	
Полный код продукта	871829163940499
Название продукта для заказа	BGC482 50 6500K TSDM4 BK
EAN/UPC — продукт	8718291639404
Код заказа	500-000011-43
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
Материал (SAP)	912400130487
Вес нетто (шт.)	0,183 kg
Номер по каталогу	500-000011-43
Номер по каталогу, описание	eW Flex Micro, 6500 K, Translucent Dome Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing



Чертеж размеров



BGC482 50 6500K TSDM4 BK

