



# eW Flex Micro

## eW Flex Micro, 6500 K, Clear Dome Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

eW Flex Micro, 6500 K, Clear Dome Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

eW Flex Micro è una stringa versatile di 50 piccoli nodi LED controllabili individualmente. Il formato flessibile consente di installare punti di luce bianca dinamici praticamente su qualsiasi tipo di superficie interna o esterna, inclusi pareti, soffitti, pavimenti e sculture tridimensionali. eW Flex Micro è anche adatto a illuminare spazi ridotti e insegne e, in alcuni casi, consente anche di visualizzare video. Per ulteriori informazioni, visita il sito [www.colorkinetics.com/ls/essentialwhite/ewflexmicro/](http://www.colorkinetics.com/ls/essentialwhite/ewflexmicro/)

### Dati del prodotto

| Informazioni generali          |                                        | Funzionamento e parte elettrica    |                                                                                     |
|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero di sorgenti luminose    | 50 [ 50 pcs]                           | Tensione in ingresso               | 24 V                                                                                |
| Codice famiglia lampada        | LED-MD [ LED Multi-die]                | Controlli e regolazione del flusso |                                                                                     |
| Colore sorgente luminosa       | Bianco freddo                          | Regolabile                         | Si                                                                                  |
| Sorgente luminosa sostituibile | No                                     | Meccanica e corpo                  |                                                                                     |
| Driver incluso                 | Si                                     | Materiale del corpo                | Polycarbonato                                                                       |
| Tipo di ottica                 | WB [ Ottica fascio largo WB]           | Materiale ottico                   | Polycarbonato                                                                       |
| Tipo copertura ottica/lenti    | CLDM12 [ Clear dome 12 inch separated] | Colore                             | Nero BK                                                                             |
| Marchio CE                     | CE mark                                | Approvazione e applicazione        |                                                                                     |
| Marchio ENEC                   | -                                      | Codice di protezione ingresso      | IP66 [ Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua] |
| Marchio UL                     | UL and cUL mark                        |                                    |                                                                                     |
| Riciclabilità del prodotto     | 100%                                   |                                    |                                                                                     |
| Conformità a RoHS EU           | No                                     |                                    |                                                                                     |

eW Flex Micro

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Codice protezione impatti meccanici | IK09 [ 10 J] |
|-------------------------------------|--------------|

Rendimento iniziale (conformità IEC)

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Temperatura di colore corr. Iniziale | 6500 K |
| Potenza in ingresso iniziale         | 25 W   |

Rendimento nel tempo (conformità IEC)

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| 70% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato | 100000 |
| 70% di mantenimento lumen a 25 °C riferito  | 60000  |
| 70% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato | 100000 |
| 70% di mantenimento lumen a 50 °C riferito  | 60000  |
| 80% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato | 90000  |
| 80% di mantenimento lumen a 25 °C riferito  | 60000  |
| 80% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato | 61000  |
| 80% di mantenimento lumen a 50 °C riferito  | 60000  |
| 90% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato | 38000  |
| 90% di mantenimento lumen a 25 °C riferito  | 38000  |
| 90% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato | 27000  |
| 90% di mantenimento lumen a 50 °C riferito  | 27000  |


|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Condizioni di applicazione      |               |
| Intervallo temperatura ambiente | -30 to +50 °C |

Dati del prodotto


|                                             |                                                                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice prodotto completo                    | 871829163942899                                                                           |
| Nome prodotto ordine                        | BGC482 50 6500K CLDM12 BK                                                                 |
| EAN/UPC - Prodotto                          | 8718291639428                                                                             |
| Codice d'ordine                             | 500-000011-45                                                                             |
| Codice locale                               | 63942899                                                                                  |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione    | 1                                                                                         |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 12                                                                                        |
| Materiale SAP                               | 912400130489                                                                              |
| Peso netto (al pezzo)                       | 1,480 kg                                                                                  |
| Numero catalogo                             | 500-000011-45                                                                             |
| Numero catalogo Descrizione                 | eW Flex Micro, 6500 K, Clear Dome<br>Lens, Black Housing, 12 in On-Center<br>Node Spacing |



Disegno tecnico



BGC482 50 6500K CLDM12 BK



BGC482 50 6500K CLDM12 BK

