



# Vaya Flood HP

## BCP419 48xLED/BL 100-277V 40 CE ON-OFF

48 piezas - MASTER LED - Haz medio, ángulo 40°

Vaya Flood HP es un proyector fiable y económico, diseñado para instalaciones exteriores a gran escala. Los niveles de luz que permite alcanzar hacen que resulte ideal para numerosas aplicaciones de proyección de luz y baño de paredes tanto con luz estática como dinámica. Gracias a que incorpora la fuente de alimentación y a que se controla por DM512 estos proyectores son fáciles de instalar y configurar, tanto con controladores DMX de Philips como de otras marcas.

### Datos del producto

| Información general                    |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Número de fuentes de luz               | 48 [ 48 piezas]                        |
| Código familia de lámparas             | LED [ MASTER LED]                      |
| Temperatura de color                   | Azul                                   |
| Fuente de luz sustituible              | No                                     |
| Driver incluido                        | Si                                     |
| Tipo lente/cubierta óptica             | FG [ Cristal plano]                    |
| Apertura de haz de luz de la luminaria | 40°                                    |
| Clase de protección IEC                | Seguridad clase I                      |
| Descripción del tipo                   | ENCENDIDO-APAGADO [ Encendido-apagado] |
| Marca CE                               | Marcado CE                             |
| Certificado ENEC                       | Marcado ENEC                           |
| Certificado UL                         | No                                     |
| Certificado CQC                        | No                                     |
| Vida útil al 70% del flujo lumínico    | 50000 h                                |
| Optic type outdoor                     | Haz medio, ángulo 40°                  |
| Certificados PSE                       | No                                     |
| Certificado RoHS                       | No                                     |

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Certificado RAEE                                  | No               |
| Ángulo                                            | A40              |
| Datos técnicos de la luz                          |                  |
| Post-top en ángulo de inclinación estándar        | 0°               |
| Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar | 0°               |
| Operativos y eléctricos                           |                  |
| Tensión de entrada                                | 100-277 V        |
| Frecuencia de entrada                             | 50 a 60 Hz       |
| Controles y regulación                            |                  |
| Regulable                                         | No               |
| Mecánicos y de carcasa                            |                  |
| Material de la carcasa                            | Aluminio fundido |
| Material óptico                                   | G                |
| Material cubierta óptica/lente                    | Vidrio templado  |

# Vaya Flood HP

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Forma cubierta óptica/lente | FT  |
| Color                       | DGR |

## Aprobación y aplicación

|                                               |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código de protección de entrada               | IP66 [ Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión] |
| Índice de protección frente a choque mecánico | IK06 [ IK06]                                                                                       |

## Rendimiento inicial (conforme con IEC)


|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Flujo lumínico inicial                 | 9700 lm |
| Inic. Índice de reproducción del color | 80      |

## Condiciones de aplicación

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Rango de temperatura ambiente | -40 °C a +40 °C |
|-------------------------------|-----------------|

| Datos de producto                      |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Código de producto completo            | 871829163829299                        |
| Nombre de producto del pedido          | BCP419 48xLED/BL 100-277V 40 CE ON-OFF |
| EAN/UPC - Producto                     | 8718291638292                          |
| Código de pedido                       | 63829299                               |
| Cantidad por paquete                   | 1                                      |
| Numerador - Paquetes por caja exterior | 2                                      |
| N.º de material (12NC)                 | 912400130552                           |
| Peso neto (pieza)                      | 7,500 kg                               |

## Plano de dimensiones



Vaya

