



eW Flex Compact

eW Flex Compact, 2700 K, Clear Flat Lens, White Housing, 12 in on-center node spacing

eW Flex Compact, 2700 K, Clear Flat Lens, White Housing, 12 in on-center node spacing

eW Flex Compact è una stringa versatile di 50 nodi LED controllabili individualmente. Il formato flessibile consente di installare punti di luce bianca dinamici praticamente su qualsiasi tipo di superficie interna o esterna, inclusi pareti, soffitti, pavimenti e sculture tridimensionali. eW Flex Compact è anche adatto a illuminare spazi ridotti e insegne e, in alcuni casi, consente anche di visualizzare video. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.colorkinetics.com/ls/essentialwhite/ewflexcompact/.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Intensità luminosa (valore di picco) sull'asse del fascio per nodo	
Numero di sorgenti luminose	50 [50 pcs]	29,8 cd	
Codice famiglia lampada	LED-MD [LED Multi-die]		
Sorgente luminosa sostituibile	No		
Driver incluso	No		
Tipo copertura ottica/lenti	CLFT12 [Clear flat 12 inch separated]		
Marchio CE	CE mark		
Marchio ENEC	-		
Marchio UL	UL mark		
Riciclabilità del prodotto	100%		
Conformità a RoHS EU	No		
Dati tecnici di illuminazione		Funzionamento e parte elettrica	
Luminanza per nodo	45127 cd/m²	Tensione in ingresso	24 V
		Controlli e regolazione del flusso	
		Regolabile	Si
		Meccanica e corpo	
		Materiale del corpo	Polycarbonato
		Materiale ottico	Polycarbonato
		Colore	Bianco WH

eW Flex Compact

Approvazione e applicazione	
Codice di protezione ingresso	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Codice protezione impatti meccanici	IK10 [20 J vandal-resistant]
Marchio FCC	FCC Class A

Rendimento iniziale (conformità IEC)	
Temperatura di colore corr. Iniziale	2700 K
Potenza in ingresso iniziale	50 W

Rendimento nel tempo (conformità IEC)	
70% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	56000
70% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	56000
70% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	56000
70% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	56000
80% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	37000
80% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	37000
80% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	37000
80% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	37000
90% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	20000
90% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	20000

90% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	20000
90% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	20000

Condizioni di applicazione	
Intervallo temperatura ambiente	Da -40 a +50 °C

Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871829164581899
Nome prodotto ordine	BGC481 50 2700K CLFT12 WH
EAN/UPC - Prodotto	8718291645818
Codice d'ordine	500-000012-04
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
Materiale SAP	912400130623
Peso netto (al pezzo)	1,500 kg
Numero catalogo	500-000012-04
Numero catalogo Descrizione	eW Flex Compact, 2700 K, Clear Flat Lens, White Housing, 12 in on-center node spacing

