



eW Flex Compact

eW Flex Compact, 2700 K, Clear Flat Lens, Black Housing, 12 in on-center node spacing

eW Flex Compact, 2700 K, Clear Flat Lens, Black Housing, 12 in on-center node spacing

O eW Flex Compact é uma solução versátil disposta em um cordão com LEDs brancos controlados. Seu formato flexível permite a instalação em diversas superfícies interior e exterior, incluindo paredes, tetos, pisos e esculturas tridimensionais.

Dados do produto

Informações gerais	
Número de fontes de luz	50 [50 pcs]
Código da família das lâmpadas	LED-MD [LED Multi-die]
Fonte de luz substituível	Não
Controlador incluído	Não
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	CLFT12 [Plano transparente com separação de 12 polegadas]
Marca CE	CE
Marca ENEC	Não
Marca UL	UL
Reciclabilidade do produto	100%
Compatível com EU RoHS	Não
Dados técnicos de luz	
Luminância por nó	45127 cd/m²
Intensidade luminosa (valor de pico) no eixo do feixe por nó	29,8 cd

Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	24 V
Controles e dimerização	
Regulável	Sim
Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	PC
Material de óptica	PC
Cor	Preto
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP66 [IP66]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [IK10]
Marca FCC	FCC Class A
Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Temperatura de cor correlacionada inicial	2700 K

eW Flex Compact

Potência de entrada inicial	50 W
Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
Manutenção luminica 70% a 25°C calculada	56000
Manutenção luminica - 70% a 25°C reportada	56000
Manutenção luminica 70% a 50°C calculada	56000
Manutenção luminica - 70% a 50°C reportada	56000
Manutenção luminica 80% a 25°C calculada	37000
Manutenção luminica - 80% a 25°C reportada	37000
Manutenção luminica 80% a 50°C calculada	37000
Manutenção luminica - 80% a 50°C reportada	37000
Manutenção luminica 90% a 25°C calculada	20000
Manutenção luminica - 90% a 25°C reportada	20000
Manutenção luminica 90% a 50°C calculada	20000
Manutenção luminica - 90% a 50°C reportada	20000
Condições de aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +50 °C

Dados do produto	
Código do produto completo	871829164582599
Nome de produto da encomenda	BGC481 50 2700K CLFT12 BK
EAN/UPC – Produto	8718291645825
Código de encomenda	500-000012-05
Código local	912400130624
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	6
Nº do material (12NC)	912400130624
Copiar peso líquido (peça)	1,500 kg
Número de catálogo	500-000012-05
Descrição do número de catálogo	eW Flex Compact, 2700 K, Clear Flat Lens, Black Housing, 12 in on-center node spacing

