



eW Flex Compact

eW Flex Compact, 4000 K, Translucent Dome Lens, Black Housing, 4 in on-center node spacing

eW Flex Compact, 4000 K, Translucent Dome Lens, Black Housing, 4 in on-center node spacing

O eW Flex Compact é uma solução versátil disposta em um cordão com LEDs brancos controlados. Seu formato flexível permite a instalação em diversas superfícies interior e exterior, incluindo paredes, tetos, pisos e esculturas tridimensionais.

Dados do produto

Informações gerais	
Número de fontes de luz	50 [50 pcs]
Código da família das lâmpadas	LED-MD [LED Multi-die]
Fonte de luz substituível	Não
Controlador incluído	Não
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	TSDM4 [Cúpula transparente com separação de 4 polegadas]
Marca CE	CE
Marca ENEC	Não
Marca UL	UL
Reciclabilidade do produto	100%
Compatível com EU RoHS	Não
Dados técnicos de luz	
Luminância por nó	12106 cd/m²
Intensidade luminosa (valor de pico) no eixo do feixe por nó	8 cd

Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	24 V
Controles e dimerização	
Regulável	Sim
Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	PC
Material de óptica	PC
Cor	Preto
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP66 [IP66]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [IK10]
Marca FCC	FCC Class A
Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Temperatura de cor correlacionada inicial	4000 K

eW Flex Compact

Potência de entrada inicial	1 W
Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
Manutenção lumínica 70% a 25°C calculada	56000
Manutenção lumínica - 70% a 25°C reportada	56000
Manutenção lumínica 70% a 50°C calculada	56000
Manutenção lumínica - 70% a 50°C reportada	56000
Manutenção lumínica 80% a 25°C calculada	37000
Manutenção lumínica - 80% a 25°C reportada	37000
Manutenção lumínica 80% a 50°C calculada	37000
Manutenção lumínica - 80% a 50°C reportada	37000
Manutenção lumínica 90% a 25°C calculada	20000
Manutenção lumínica - 90% a 25°C reportada	20000
Manutenção lumínica 90% a 50°C calculada	20000
Manutenção lumínica - 90% a 50°C reportada	20000
Condições de aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +50 °C

Dados do produto	
Código do produto completo	871829164604499
Nome de produto da encomenda	BGC481 50 4000K TSDM4 BK
EAN/UPC – Produto	8718291646044
Código de encomenda	500-000012-27
Código local	912400130646
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	6
Nº do material (12NC)	912400130646
Copiar peso líquido (peça)	0,980 kg
Número de catálogo	500-000012-27
Descrição do número de catálogo	eW Flex Compact, 4000 K, Translucent Dome Lens, Black Housing, 4 in on-center node spacing

