



eW Flex Compact

eW Flex Compact, 4000 K, Translucent Dome Lens, Black Housing, 12 in on-center node spacing

eW Flex Compact, 4000 K, Translucent Dome Lens, Black Housing, 12 in on-center node spacing

Az eW Flex Compact nagyméretű, külön-külön szabályozható, fehér fényű pontokból álló sokoldalúan használható LED füzér. A rugalmas kialakítás dinamikus fehér fény kialakítását teszi lehetővé szinte bármilyen belső vagy külső felületen, például falon, mennyezeten, padlón. Keskeny helyeken rejtett világításra is használható.

Termék adatok

Általános információ		Fényerősség (csúcsérték) a fénysugár tengelyén, 8 cd fénypontonként	
A fényforrások száma	50 [50 pcs]		
Fényforráscsalád kódja	LED-MD [LED Multi-die]		
Cserélhető fényforrás	Nem		
Vezérlővel együtt	Nem		
Optika/lencse típusa	TSDM12 [Transparent dome 12 inch separated]		
CE jelölés	CE mark		
ENEC jel	-		
UL jelölés	UL mark		
A termék újrahasznosíthatósága	100%		
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Nem		
Technikai adatok		Működtetés és elektronika	
Fénysűrűség fénypontonként	12106 cd/m²	Bemeneti feszültség	24 V
		Vezérlők és fényerő-szabályozás	
		Szabályozható	Igen
		Mechanika és tokozás	
		Ház anyaga	Polikarbonát
		Az optika anyaga	Polycarbonate
		Szín	BK
		Tanúsítvány és alkalmazási területek	
		Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]

eW Flex Compact

Mechanikus ütődésvédelmi kód	IK10 [20 J vandal-resistant]
FCC jel	FCC Class A
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Kezdeti korrelált színhőmérséklet	4000 K
Kezdeti bemeneti feszültség	1 W
Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (számított)	56000
70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	56000
70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (számított)	56000
70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	56000
80% fényáram-megmaradás 25 °C-on (számított)	37000
80% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	37000
80% fényáram-megmaradás 50 °C-on (számított)	37000
80% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	37000
90% fényáram-megmaradás 25 °C-on (számított)	20000
90% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	20000
90% fényáram-megmaradás 50 °C-on (számított)	20000
90% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	20000

Alkalmazási feltételek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-40 to +50 °C között
Termékadatok	
Teljes termékkód	871829164608299
A termék megrendelési neve	BGC481 50 4000K TSDM12 BK
EAN/UPC - termék	8718291646082
Rendelési kód	500-000012-31
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	6
SAP anyag	912400130650
Net Weight (Piece)	1,500 kg
Katalógusszám	500-000012-31
A katalógusszám leírása	eW Flex Compact, 4000 K, Translucent Dome Lens, Black Housing, 12 in on-center node spacing

