



# eW Flex Compact

## eW Flex Compact, 5700 K, Clear Flat Lens, White Housing, 12 in On-Center Node Spacing

eW Flex Compact, 5700 K, Clear Flat Lens, White Housing, 12 in On-Center Node Spacing

eW Flex Compact è una stringa versatile di 50 nodi LED controllabili individualmente. Il formato flessibile consente di installare punti di luce bianca dinamici praticamente su qualsiasi tipo di superficie interna o esterna, inclusi pareti, soffitti, pavimenti e sculture tridimensionali. eW Flex Compact è anche adatto a illuminare spazi ridotti e insegne e, in alcuni casi, consente anche di visualizzare video. Per ulteriori informazioni, visita il sito [www.colorkinetics.com/ls/essentialwhite/ewflexcompact/](http://www.colorkinetics.com/ls/essentialwhite/ewflexcompact/).

### Dati del prodotto

| Informazioni generali          |                                        | Funzionamento e parte elettrica    |                                                                                     |
|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero di sorgenti luminose    | 50 [ 50 pcs]                           | Tensione in ingresso               | 24 V                                                                                |
| Codice famiglia lampada        | LED-MD [ LED Multi-die]                | Controlli e regolazione del flusso |                                                                                     |
| Sorgente luminosa sostituibile | No                                     | Regolabile                         | Si                                                                                  |
| Driver incluso                 | No                                     | Meccanica e corpo                  |                                                                                     |
| Tipo copertura ottica/lenti    | CLFT12 [ Clear flat 12 inch separated] | Materiale del corpo                | Polycarbonato                                                                       |
| Marchio CE                     | CE mark                                | Materiale ottico                   | Polycarbonato                                                                       |
| Marchio ENEC                   | -                                      | Colore                             | Bianco WH                                                                           |
| Marchio UL                     | UL mark                                | Approvazione e applicazione        |                                                                                     |
| Riciclabilità del prodotto     | 100%                                   | Codice di protezione ingresso      | IP66 [ Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua] |
| Conformità a RoHS EU           | No                                     |                                    |                                                                                     |


eW Flex Compact

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice protezione impatti meccanici         | IK10 [ 20 J vandal-resistant] |
| Rendimento iniziale (conformità IEC)        |                               |
| Temperatura di colore corr. Iniziale        | 5700 K                        |
| Potenza in ingresso iniziale                | 1 W                           |
| Rendimento nel tempo (conformità IEC)       |                               |
| 70% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato | 56000                         |
| 70% di mantenimento lumen a 25 °C riferito  | 56000                         |
| 70% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato | 56000                         |
| 70% di mantenimento lumen a 50 °C riferito  | 56000                         |
| 80% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato | 37000                         |
| 80% di mantenimento lumen a 25 °C riferito  | 37000                         |
| 80% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato | 37000                         |
| 80% di mantenimento lumen a 50 °C riferito  | 37000                         |
| 90% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato | 20000                         |
| 90% di mantenimento lumen a 25 °C riferito  | 20000                         |
| 90% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato | 20000                         |
| 90% di mantenimento lumen a 50 °C riferito  | 20000                         |

|                                             |                                                                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Condizioni di applicazione                  |                                                                                       |
| Intervallo temperatura ambiente             | Da -40 a +50 °C                                                                       |
| Dati del prodotto                           |                                                                                       |
| Codice prodotto completo                    | 871829164613699                                                                       |
| Nome prodotto ordine                        | BGC481 50 5700K CLFT12 WH                                                             |
| EAN/UPC - Prodotto                          | 8718291646136                                                                         |
| Codice d'ordine                             | 500-000012-36                                                                         |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione    | 1                                                                                     |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 6                                                                                     |
| Materiale SAP                               | 912400130655                                                                          |
| Peso netto SAP (Pezzo)                      | 1,500 kg                                                                              |
| Numero catalogo                             | 500-000012-36                                                                         |
| Numero catalogo Descrizione                 | eW Flex Compact, 5700 K, Clear Flat Lens, White Housing, 12 in On-Center Node Spacing |



Disegno tecnico



eW Flex SLX

