



eW Flex Compact

eW Flex Compact, 5700 K, Clear Flat Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

eW Flex Compact, 5700 K, Clear Flat Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

eW Flex Compact è una stringa versatile di 50 nodi LED controllabili individualmente. Il formato flessibile consente di installare punti di luce bianca dinamici praticamente su qualsiasi tipo di superficie interna o esterna, inclusi pareti, soffitti, pavimenti e sculture tridimensionali. eW Flex Compact è anche adatto a illuminare spazi ridotti e insegne e, in alcuni casi, consente anche di visualizzare video. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.colorkinetics.com/ls/essentialwhite/ewflexcompact/.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Funzionamento e parte elettrica	
Numero di sorgenti luminose	50 [50 pcs]	Tensione in ingresso	24 V
Codice famiglia lampada	LED-MD [LED Multi-die]	Controlli e regolazione del flusso	
Sorgente luminosa sostituibile	No	Regolabile	Si
Driver incluso	No	Meccanica e corpo	
Tipo copertura ottica/lenti	CLFT12 [Clear flat 12 inch separated]	Materiale del corpo	Polycarbonato
Marchio CE	CE mark	Materiale ottico	Polycarbonato
Marchio ENEC	-	Colore	Nero BK
Marchio UL	UL mark	Approvazione e applicazione	
Riciclabilità del prodotto	100%	Codice di protezione ingresso	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Conformità a RoHS EU	No		


eW Flex Compact

Codice protezione impatti meccanici	IK10 [20 J vandal-resistant]
Rendimento iniziale (conformità IEC)	
Temperatura di colore corr. Iniziale	5700 K
Potenza in ingresso iniziale	1 W
Rendimento nel tempo (conformità IEC)	
70% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	56000
70% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	56000
70% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	56000
70% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	56000
80% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	37000
80% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	37000
80% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	37000
80% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	37000
90% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	20000
90% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	20000
90% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	20000
90% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	20000

Condizioni di applicazione	
Intervallo temperatura ambiente	Da -40 a +50 °C
Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871829164614399
Nome prodotto ordine	BGC481 50 5700K CLFT12 BK
EAN/UPC - Prodotto	8718291646143
Codice d'ordine	500-000012-37
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
Materiale SAP	912400130656
Peso netto SAP (Pezzo)	1,500 kg
Numero catalogo	500-000012-37
Numero catalogo Descrizione	eW Flex Compact, 5700 K, Clear Flat Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing



Disegno tecnico



eW Flex SLX

