



eW Burst Powercore gen2

eW Burst Powercore gen2, 2700 K, 6° Native (no spread lens), Black housing, Architectural

eW Burst Powercore gen2, 2700 K, 6° Native (no spread lens), Black housing, Architectural

eW Burst Powercore gen2 è un apparecchio per illuminazione LED ad alta emissione, per esterni, concepito per l'illuminazione d'accento e di spazi all'aperto. Le versioni Architectural e Landscape emanano luce bianca di alta qualità calda (2.700 K) e neutra (4.000 K) per supportare diverse applicazioni di illuminazione verso l'alto, con proiettori e decorativa.

Dati del prodotto

Informazioni generali

Sorgente luminosa sostituibile	No
Driver incluso	Sì
Tipo copertura ottica/lenti	GT [Vetro temperato GT]
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	6°
Marchio CE	CE mark
Marchio UL	UL and cUL mark

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	100 to 277 V
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz

Controlli e regolazione del flusso

Regolabile	Sì
------------	----

Meccanica e corpo

Colore	Nero BK
--------	---------

Approvazione e applicazione

Codice di protezione ingresso	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Standard vibrazioni	Complies with ANSI C136.31, 3G
Marchio FCC	FCC Class A
Resistenza alle vibrazioni	Complies with ANSI C136.31, 3G

eW Burst Powercore gen2

Rendimento iniziale (conformità IEC)	
Flusso luminoso iniziale	1851 lm
Efficienza iniziale apparecchio LED	64,7 lm/W
Temperatura di colore corr. Iniziale	2700 K
Indice di resa dei colori iniz.	81
Potenza in ingresso iniziale	30 W


Rendimento nel tempo (conformità IEC)	
50% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	100000
50% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	51000
50% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	100000
50% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	51000
70% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	84000
70% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	51000
70% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	83000
70% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	51000
90% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	28000
90% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	28000
90% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	27000
90% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	27000

Condizioni di applicazione	
Intervallo temperatura ambiente	Da -40 a +50 °C

Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871869921562099
Nome prodotto ordine	BCP463 G2 19xLED-HB/2700 BK
EAN/UPC - Prodotto	8718699215620
Codice d'ordine	523-000098-04
Codice locale	52300009804
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	2
Materiale SAP	912400133361
Peso netto (al pezzo)	5,510 kg
Numero catalogo	523-000098-04
Numero catalogo Descrizione	eW Burst Powercore gen2, 2700 K, 6° Native (no spread lens), Black housing, Architectural

IP 66

Disegno tecnico



BCP463 G2 19xLED-HB/2700 BK

