



# Philips eW Burst Powercore gen2

**eW Burst Powercore gen2, 2700 K, 6° Native (no spread lens), Bronze housing, Landscape**

eW Burst Powercore gen2, 2700 K, 6° Native (no spread lens), Bronze housing, Landscape

Philips eW Burst Powercore gen2 is een voor buitengebruik geschikte LED-verlichtingsarmatuur met een hoge lichtopbrengst, die is ontworpen voor accent- en terreinverlichting. De Philips eW Burst armaturen, voor aanlichting van architectuur en landschapstoepassingen, bieden een hoogwaardige witlichtopbrengst in een kleurtemperatuur van warm 2700 K en neutraal 4000 K, om diverse uplighting-, schijnwerper- en decoratieve verlichtingsscenario's te ondersteunen.;Ga voor meer informatie naar [www.colorkinetics.com/Products](http://www.colorkinetics.com/Products)

## Product gegevens

| Algemene informatie               |                 | Regelsystemen en dimmers               |                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Lichtbron vervangbaar             | Nee             | Dimbaar                                | Ja                                                                  |
| Driver/VSA meegeleverd            | Ja              | Mechanische eigenschappen en behuizing |                                                                     |
| Type lichtkap/lens                | Gehard glas     | Kleur                                  | Bronze                                                              |
| Bundelspreiding armatuur          | 6°              | Goedkeuring en toepassing              |                                                                     |
| CE-markering                      | CE-markering    | IP-classificatie                       | IP 66 [ Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht] |
| UL-markering                      | UL and cUL mark | FCC-markering                          | FCC Class A                                                         |
| Bedrijfs- en elektrische gegevens |                 |                                        |                                                                     |
| Ingangsspanning                   | 100 tot 277 V   |                                        |                                                                     |
| Ingangsfrequentie                 | 50 tot 60 Hz    |                                        |                                                                     |


## Philips eW Burst Powercore gen2

| Initiële prestaties (conform IEC)          |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Initieel rendement LED-armatuur            | 64,7 lm/W |
| Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur    | 2700 K    |
| Initiële kleurweergave-index               | 81        |
| Initieel systeemvermogen                   | 30 W      |
| Prestaties gedurende de tijd (conform IEC) |           |
| Lumenbehoud van 50% bij 25°C berekend      | 100000    |
| Lumenbehoud van 50% bij 25°C gemeld        | 51000     |
| Lumenbehoud van 50% bij 50°C berekend      | 100000    |
| Lumenbehoud van 50% bij 50°C gemeld        | 51000     |
| Lumenbehoud van 70% bij 25°C berekend      | 84000     |
| Lumenbehoud van 70% bij 25°C gemeld        | 51000     |
| Lumenbehoud van 70% bij 50°C berekend      | 83000     |
| Lumenbehoud van 70% bij 50°C gemeld        | 51000     |
| Lumenbehoud van 90% bij 25°C berekend      | 28000     |
| Lumenbehoud van 90% bij 25°C gemeld        | 28000     |
| Lumenbehoud van 90% bij 50°C berekend      | 27000     |
| Lumenbehoud van 90% bij 50°C gemeld        | 27000     |

| Toepassingsomstandigheden        |                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bereik omgevingstemperatuur      | -40 tot +50 °C                                                                            |
| Productgegevens                  |                                                                                           |
| Volledige productcode            | 871869921565199                                                                           |
| Productnaam voor bestelling      | BCP463 G2 19xLED-HB/2700 HMA BZ                                                           |
| EAN/UPC - Product                | 8718699215651                                                                             |
| Bestelcode                       | 523-000098-09                                                                             |
| Lokale code                      | BCP463G2HB27HBZ                                                                           |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                                                                                         |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 2                                                                                         |
| SAP-materiaal                    | 912400133366                                                                              |
| Net Weight (Piece)               | 3,470 kg                                                                                  |
| Catalogusnummer                  | 523-000098-09                                                                             |
| Beschrijving catalogusnummer     | eW Burst Powercore gen2, 2700 K, 6° Native<br>(no spread lens), Bronze housing, Landscape |

IP 66

## Maatschets



BCP463 G2 19xLED-HB/2700 HMA BZ

