



eW Burst Powercore gen2

eW Burst Powercore gen2, 4000 K, 6° Native (no spread lens), Gray housing, Architectural

eW Burst Powercore gen2, 4000 K, 6° Native (no spread lens), Gray housing, Architectural

Το eW Burst Powercore gen2 είναι ένα φωτιστικό LED υψηλής απόδοσης που προορίζεται για εξωτερικό χώρο, σχεδιασμένο για φωτισμό ανάδειξης και τοποθεσιών. Οι εκδόσεις για αρχιτεκτονικό φωτισμό και φωτισμό τοπίου έχουν απόδοση λευκού φωτός υψηλής ποιότητας σε θερμή απόχρωση 2700 K ή σε ψυχρή απόχρωση 4000 K, ώστε να υποστηρίζουν εφαρμογές με φωτισμό προς τα επάνω, φωτισμό διάχυσης και διακοσμητικό φωτισμό.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	6°
Σήμανση CE	CE mark
Σήμανση UL	UL and cUL mark
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Τάση εισόδου	100 to 277 V
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα	
Χρώμα	Gray

Έγκριση και εφαρμογή	
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP60 [Dust penetration-protected]
Πρότυπο κραδασμών	Complies with ANSI C136.31, 3G
Σήμανση FCC	FCC Class A
Προστασία από κραδασμούς	Complies with ANSI C136.31, 3G
Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Αρχική φωτεινή ροή (ροή συστήματος)	2096 lm
Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	74,6 lm/W
Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος	4000 K
Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης	81
Αρχική ισχύς εισόδου	30 W


eW Burst Powercore gen2

Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)		
Υπολογίζεται διατήρηση φωτεινής ροής 50% στους 25 °C	100000	
Αναφέρεται διατήρηση φωτεινής ροής 50% στους 25 °C	51000	
Υπολογίζεται διατήρηση φωτεινής ροής 50% στους 50 °C	100000	
Αναφέρεται διατήρηση φωτεινής ροής 50% στους 50 °C	51000	
Υπολογίζεται διατήρηση φωτεινής ροής 70% στους 25 °C	84000	
Αναφέρεται διατήρηση φωτεινής ροής 70% στους 25 °C	51000	
Υπολογίζεται διατήρηση φωτεινής ροής 70% στους 50 °C	83000	
Αναφέρεται διατήρηση φωτεινής ροής 70% στους 50 °C	51000	
Υπολογίζεται διατήρηση φωτεινής ροής 90% στους 25 °C	28000	
Αναφέρεται διατήρηση φωτεινής ροής 90% στους 25 °C	28000	
Υπολογίζεται διατήρηση φωτεινής ροής 90% στους 50 °C	27000	
Αναφέρεται διατήρηση φωτεινής ροής 90% στους 50 °C	27000	

Συνθήκες εφαρμογής	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-40 to +50 °C
Στοιχεία προϊόντος	
Πλήρης κωδικός προϊόντος	871869921568299
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	BCP463 G2 19xLED-HB/4000 GR
ΕΑΝ/UPC	8718699215682
Κωδικός παραγγελίας	523-000098-13
Τοπικός κωδικός	BCP463G219LHB4R
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	2
Αρ. υλικού (12NC)	912400133370
Καθαρό βάρος ανιγράφου (τεμάχιο)	5,510 kg
Αριθμός καταλόγου	523-000098-13
Κωδικός καταλόγου Περιγραφή	eW Burst Powercore gen2, 4000 K, 6° Native (no spread lens), Gray housing, Architectural



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



BCP463 G2 19xLED-HB/4000 GR

eW Burst Powercore gen2

