



PureGlow IntelliHue Powercore



PureStyle IntelliHue Powercore, 30° x 60°, 1219 mm (48 in), Medium Beam Angle

PureStyle IntelliHue Powercore, 30° x 60°, 1219 mm (48 in), Medium Beam Angle

Les luminaires innovants PureGlow Powercore apportent aux professionnels de l'éclairage un luminaire à haut rendement, qui peut être facilement dissimulé. PureGlow offre une lumière d'une qualité exceptionnelle, conçue pour une vaste gamme d'applications d'intérieur, telles que l'éclairage en corniche, l'éclairage rasant, le rétroéclairage et bien plus encore. Voici quelques-uns des nombreux avantages considérables que PureGlow offre aux professionnels de l'éclairage et à leurs clients.

Données du produit

Caractéristiques générales		CRI R9 @ 4000 K	
Température de couleur	IntelliHue	57,8	
Type d'optique	MB [Faisceau semi intensif]	CRI @ 2700	
Cache optique/ type de l'objectif	PC [Vasque polycarbonate bombée]	92,7	
Faisceau du luminaire	30° x 60°	Caractéristiques électriques	
Marquage CE	Marquage CE	Tension d'entrée	
Marquage UL	Marquage UL et cUL	100 à 277 V	
Photométries et colorimétries		Matériaux et finitions	
Efficacité (lm/W) @ 4000 K	61 lm/W	Matériaux du boîtier	
Efficacité (lm/W) @ 2700 K	61 lm/W	Longueur	
CRI @ 4000 K	90,7	Couleur	
		Aluminium extrudé	
		1220 mm	
		Blanc	

PureGlow IntelliHue Powercore

Normes et recommandations	
Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Classe d'efficacité énergétique	G
Marquage FCC	FCC Class B
Numéro d'enregistrement EPREL	887773


Performances initiales (conforme IEC)	
Flux lumineux initial	2784 lm
Efficacité lumineuse à 0 h du luminaire LED en fonctionnement RGB	61 lm/W
Puissance initiale absorbée	52 W

Durées de vie (condorme IEC)	
Flux lumineux sortant 50 % à 25 °C Calculé	72300
Flux lumineux sortant 50 % à 25 °C Signalé	47100
Flux lumineux sortant 50 % à 50 °C Calculé	72300
Flux lumineux sortant 50 % à 50 °C Signalé	47100

Conditions d'utilisation	
Plage de températures ambiantes	-20 à +50 °C

Données logistiques	
Code de produit complet	871829139152499
Nom du produit de la commande	SA500X 30X60 INTELLIHUE L1220
Code barre produit	8718291391524
Code de commande	123-000025-04
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	6
SAP - Matériaux	912400133452
Net Weight (Piec)	1,847 kg
Code catalogue	123-000025-04
Description du code catalogue	PureStyle IntelliHue Powercore, 30° x 60°, 1219 mm (48 in), Medium Beam Angle

Schéma dimensionnel



SA500X 30X60 INTELLIHUE L1220

