



PureGlow Intelligent Color RGBA Powercore



PureStyle Intelligent Color Powercore, RGBA, 30° x 60°, 305 mm (12 in), Medium Beam Angle

PureStyle Intelligent Color Powercore, RGBA, 30° x 60°, 305 mm (12 in), Medium Beam Angle

Philips innovativa PureGlow Powercore-armaturer för professionellt bruk är kompakta och diskreta armaturer med högt ljusflöde och exceptionell ljuskvalitet för ett brett utbud användningsområden – från konturbelysning till wall-washing till bakgrundsbelysning och mer. Läs mer på www.colorkinetics.com/Product

Produktdata

Allmän information	
Ljuskällans färg	RGBA
Optiktyp	MB [Mediumstrålande]
Optikavskärmning/optiktyp	PC [polykarbonat kupa]
Armaturens ljusfördelning	30° x 60°
CE-märkning	CE märkning
UL-märkning	UL och cUL märkt
Drift och elektricitet	
Inspänning	100 till 277 V
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Strängsprutad aluminium

Längd	305 mm
Färg	Vit
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Energieffektivitetsklass	G
FCC-märkning	FCC Class B
EPREL-registreringsnummer	887776
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initialt ljusflöde	481 lm
Initialt LED-ljusutbyte vid RGB-drift	39 lm/W

PureGlow Intelligent Color RGBA Powercore

Initial ineffekt	13 W
------------------	------

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C beräknat	72300
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C rapporterat	47100
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 50 °C beräknat	72300
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 50 °C rapporterat	47100

Användningsförhållanden

Omgivningstemperatur	-20 till +50 °C
----------------------	-----------------


Produktdata

Fullständig produktkod	871829139155599
Beställningsproduktnamn	SA500X 30X60 RGBA L305

EAN/UPC – Produkt	8718291391555
Beställningsnummer	123-000026-01
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	20
Materialnummer (12NC)	912400133455
Net Weight (Piece)	0,485 kg
Katalognummer	123-000026-01
Beskrivning av katalognummer	PureStyle Intelligent Color Powercore, RGBA, 30° x 60°, 305 mm (12 in), Medium Beam Angle



Måttskiss



SA500X 30X60 RGBA L305

