



PureGlow Intelligent Color RGBA Powercore



PureStyle Intelligent Color Powercore, RGBA, 10° x 60°, 1219 mm (48 in), Narrow Beam Angle

PureStyle Intelligent Color Powercore, RGBA, 10° x 60°, 1219 mm (48 in), Narrow Beam Angle

Philips innovativa PureGlow Powercore-armaturer för professionellt bruk är kompakta och diskreta armaturer med högt ljusflöde och exceptionell ljuskvalitet för ett brett utbud användningsområden – från konturbelysning till wall-washing till bakgrundsbelysning och mer. Läs mer på www.colorkinetics.com/Product

Produktdata

Allmän information	
Ljuskällans färg	RGBA
Optiktyp	NB [smalstrålande optik]
Optikavskärmning/optiktyp	PC [polykarbonat kupa]
Armaturens ljusfördelning	10° x 60°
CE-märkning	CE märkning
UL-märkning	UL och cUL märkt
Drift och elektricitet	
Inspänning	100 till 277 V
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Strängsprutat aluminium

Längd	1220 mm
Färg	Vit
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Energieffektivitetsklass	G
FCC-märkning	FCC Class B
EPREL-registreringsnummer	887780
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initialt ljusflöde	2196 lm
Initialt LED-ljusutbyte vid RGB-drift	42 lm/W


PureGlow Intelligent Color RGBA Powercore

Initial ineffekt	52 W
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C beräknat	72300
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C rapporterat	47100
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 50 °C beräknat	72300
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 50 °C rapporterat	47100
Användningsförhållanden	
Omgivningstemperatur	-20 till +50 °C
Produktdata	
Fullständig produktkod	871829139159399
Beställningsproduktnamn	SA500X 10X60 RGBA L1220

EAN/UPC – Produkt	8718291391593
Beställningsnummer	123-000026-05
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	6
Materialnummer (12NC)	912400133459
Net Weight (Piece)	1,847 kg
Katalognummer	123-000026-05
Beskrivning av katalognummer	PureStyle Intelligent Color Powercore, RGBA, 10° x 60°, 1219 mm (48 in), Narrow Beam Angle



Måttskiss



SA500X 10X60 RGBA L1220

