



eW Reach Compact Powercore

eW Reach Compact Powercore, 2700 K, 5° Native (no spread lens), UL/CE

eW Reach Compact Powercore, 2700 K, 5° Native (no spread lens), UL/CE

eW Reach Compact Powercore é uma luminária LED de luz branca de alto desempenho indicada para iluminação de edifícios altos, pontes e estruturas icônicas. Disponíveis nas temperaturas de cor de 2700K a 6500K, oferece ainda uma gama de acessórios que permite variar as aberturas de fecho, além da eficiência e custo-benefício da tecnologia Powercore em uma carcaça de alumínio fundido sob pressão.

Dados do produto

Informações gerais		Dados elétricos e de operação	
Número de fontes de luz	52 [52 pcs]	Marca UL	UL and cUL mark
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]	Período de garantia	5 years
Cor da fonte de luz	WW	Compatível com EU RoHS	Sim
Fonte de luz substituível	Não	Marca WEEE	WEEE mark
Driver/unidade de alimentação/transformador	PSDMX [Power supply unit with DMX interface]	Vida útil até 70% do fluxo inicial a 25 °C	100000 h
Controlador incluído	Sim	Dados elétricos e de operação	
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	FG [Vidro plano]	Tensão de entrada	100-277 V
Difusão do fecho da luz da luminária	5°	Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Proteção/Classe IEC	CLI (I)	Tensão do sinal de controle	1-10 V DC
Marca de inflamabilidade	F [F]		
Marca CE	CE		

eW Reach Compact Powercore

Controles e dimerização	
Regulável	Sim

Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	Aluminum die-cast
Material de óptica	G
Material de lente/tampa óptica	GT
Acabamento da lente/difusor ótico	Clear
Cor	Alumínio

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP66 [IP66]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK07 [IK07]

Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema)	6562 lm
Fluxo luminoso inicial à temperatura de cor de 2.700 K	6562 lm
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Eficiência da luminária LED inicial	59,8 lm/W
Temperatura de cor correlacionada inicial	2700 K
Índice de reprodução de cor inicial	80
Potência de entrada inicial	125 W
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
Manutenção luminica 70% a 25°C calculada	100000


Manutenção luminica 70% a 50°C calculada	100000
Manutenção luminica 80% a 25°C calculada	100000
Manutenção luminica 80% a 50°C calculada	100000
Manutenção luminica - 90% a 25°C reportada	42300
Manutenção luminica - 90% a 50°C reportada	42300

Condições de aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +50 °C

Dados do produto	
Código do produto completo	871829139014500
Nome de produto da encomenda	DCP400 2700 CO 100-277V UL CE
EAN/UPC – Produto	8718291390145
Código de encomenda	523-000095-12
Código local	DCP400
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	1
Nº do material (12NC)	912400133469
Peso líquido (peça)	23,400 kg
Número de catálogo	523-000095-12
Descrição do número de catálogo	eW Reach Compact Powercore, 2700 K, 5° Native (no spread lens), UL/CE



Desenho dimensional



Reach Compact

