



eW Reach Compact Powercore

eW Reach Compact Powercore, 2700 K, 5° Native (no spread lens), UL/CE

eW Reach Compact Powercore, 2700 K, 5° Native (no spread lens), UL/CE

Color Reach Compact Powercore förenar fördelarna med LED-belysning i en kompakt armatur särskilt designad för stora installationer där rött, grönt, blått eller bärnstensfärgat ljus av god kvalitet behövs, t ex skysrapor, kasinon, stora butiksfasader, broar, pörer, monument och turistattraktioner. Med ljusflöde och ljusprojektion som tidigare inte varit möjlig i kompakta LED-armaturer ger Color Reach Compact Powercore intensivt, energieffektivt och prisvärt ljus. Standardutbudet inkluderar utföranden med färgtemperatur på 2 700 K (varm) och 4 000 K (kall) samt ytterligare sex färgtemperaturer från 3 000 till 6 500 K.

Produktdata

Allmän information		Säkerhetsmärkning, antändlighet	
Antal ljuskällor	52 [52 st]	CE-märkning	För montering på normalantändliga ytor
Lampfamiljsskod	LED-HB [LED High Brightness]	UL-märkning	CE märkning
Ljuskällans färg	Varmvit	Garantitid	UL och cUL märkt
Utbytbar ljuskälla	Nej	EU RoHS-kompatibel	5 år
Driftdon/strömenhet/transformator	PSDMX [Effektförsörjning enhet med DMX interface]	WEEE-märkning	Ja
Driftdon ingår	Ja	Livslängd vid 70 % initialt ljusflöde vid 25 °C	WEEE märkning
Optikavskärmning/optiktyp	FG [plant glas]		100000 h
Armaturens ljusfördelning	5°	Drift och elektricitet	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I	Inspänning	100 till 277 V

eW Reach Compact Powercore

Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Styrsignalens spänning	1-10 V DC

Styrenheter och dimring

Dimbara	Ja
---------	----

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Pressgjuten aluminium
Material i optiken	glas
Optisk kupa/linsmaterial	Härdat glas
Ytbehandling på optikavskärmning/lins	Klar
Färg	Aluminium

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK07 [2 J förstärkt]

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initialt ljusflöde	6562 lm
Initialt ljusflöde vid en färgtemperatur på 2 700 K	6562 lm
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initialt LED-ljusutbyte	59,8 lm/W
Init. Corr. färgtemperatur	2700 K
Initialt färgåtergivningsindex	80
Initial ineffekt	125 W
Tolerans för energiförbrukning	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 80 % vid 25 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 80 % vid 50 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 90 % vid 25 °C rapporterat	42300
Bibehållet ljusflöde 90 % vid 50 °C rapporterat	42300

Användningsförhållanden


Omgivningstemperatur	-40 till +50 °C
----------------------	-----------------

Produktdata

Fullständig produktkod	871829139014500
Beställningsproduktnamn	DCP400 2700 CO 100-277V UL CE
EAN/UPC – Produkt	8718291390145
Beställningsnummer	523-000095-12
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
Materialnummer (12NC)	912400133469
Nettovikt (stycke)	23,400 kg
Katalognummer	523-000095-12
Beskrivning av katalognummer	eW Reach Compact Powercore, 2700 K, 5° Native (no spread lens), UL/CE



Måttskiss



Reach Compact

