



eW Flex Micro

eW Flex Micro, 5000 K, Clear Dome Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

eW Flex Micro, 5000 K, Clear Dome Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

eW Flex Micro ayrı ayrı kontrol edilebilir 50 küçük LED düğümünden oluşan, çok yönlü bir kordondur. Esnek form faktörü; duvar, tavan, zemin, üç boyutlu heykeller ve set parçalarının dahil olduğu, neredeyse tüm iç ve dış mekan yüzeylerine dinamik beyaz ışık noktalarının kurulmasına olanak sağlar. eW Flex Micro ayrıca dar alanları ve tabelaları aydınlatılabilir ve bazı durumlarda video bile gösterebilir.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Işık kaynağı sayısı	50 [50 pcs]
Lamba ailesi kodu	LED-MD [LED Multi-die]
Işık kaynağı rengi	Soğuk beyaz
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Tertibat dahildir	Evet
Optik sistem türü	WB [Wide beam]
Optik kapak/lens türü	CLDM12 [Clear dome 12 inch separated]
CE işareti	CE mark
ENEC işareti	-
UL işareti	UL and cUL mark
Ürün geri dönüştürülebilirliği	100%
EU RoHS ile uyumludur	Hayır
Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Giriş Voltajı	24 V

Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	Evet
Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Polikarbon
Optik sistem malzemesi	Polycarbonate
Renk	Black
Onay ve Uygulama	
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK09 [10 J]
Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)	
Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	5000 K
Başlangıç giriş gücü	25 W

eW Flex Micro

Zaman İindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Lümen Sürekliliđi, 25 °C'de %70 Hesaplandı	100000
Lümen Sürekliliđi, 25 °C'de %70 Bildirildi	60000
Lümen Sürekliliđi, 50 °C'de %70 Hesaplandı	100000
Lümen Sürekliliđi, 50 °C'de %70 Bildirildi	60000
Lümen Sürekliliđi, 25 °C'de %80 Hesaplandı	90000
Lümen Sürekliliđi, 25 °C'de %80 Bildirildi	60000
Lümen Sürekliliđi, 50 °C'de %80 Hesaplandı	61000
Lümen Sürekliliđi, 50 °C'de %80 Bildirildi	60000
Lümen Sürekliliđi, 25 °C'de %90 Hesaplandı	38000
Lümen Sürekliliđi, 25 °C'de %90 Bildirildi	38000
Lümen Sürekliliđi, 50 °C'de %90 Hesaplandı	27000
Lümen Sürekliliđi, 50 °C'de %90 Bildirildi	27000

Uygulama Koşulları


Ortam sıcaklıđı aralıđı	-30 to +50 °C
-------------------------	---------------

Ürün Verileri


Tam ürün kodu	871829163950399
Sipariş ürün adı	BGC482 50 5000K CLDM12 BK
EAN/UPC - Ürün	8718291639503
Sipariş kodu	500-000011-53
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	12
Material Nr. (12NC)	912400133522
Net Ağırlık (Parça Başı)	1,480 kg
Katalog Numarası	500-000011-53
Catalog Number Description	eW Flex Micro, 5000 K, Clear Dome Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing



Boyutlu çizim



BGC482 50 5000K CLDM12 BK



BGC482 50 5000K CLDM12 BK

