



# eW Flex Micro

## eW Flex Micro, 5000 K, Translucent Dome Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

eW Flex Micro, 5000 K, Translucent Dome Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

eW Flex Micro è una stringa versatile di 50 piccoli nodi LED controllabili individualmente. Il formato flessibile consente di installare punti di luce bianca dinamici praticamente su qualsiasi tipo di superficie interna o esterna, inclusi pareti, soffitti, pavimenti e sculture tridimensionali. eW Flex Micro è anche adatto a illuminare spazi ridotti e insegne e, in alcuni casi, consente anche di visualizzare video. Per ulteriori informazioni, visita il sito [www.colorkinetics.com/ls/essentialwhite/ewflexmicro/](http://www.colorkinetics.com/ls/essentialwhite/ewflexmicro/)

### Dati del prodotto

| Informazioni generali             |  | Funzionamento e parte elettrica    |   |
|-----------------------------------|--|------------------------------------|---|
| Numero di sorgenti luminose       | 50 [ 50 pcs]                                 | Tensione in ingresso               | 24 V  |
| Codice famiglia lampada           | LED-MD [ LED Multi-die]                      | Controlli e regolazione del flusso |   |
| Colore sorgente luminosa          | Bianco freddo                                | Regolabile                         | Si  |
| Sorgente luminosa sostituibile    | No   | Meccanica e corpo                  |   |
| Driver incluso                    | Si   | Materiale del corpo                | Polycarbonato   |
| Tipo di ottica                    | WB [ Ottica fascio largo WB]                 | Materiale ottico                   | Polycarbonato   |
| Tipo copertura ottica/lenti       | TSDM12 [ Transparent dome 12 inch separated] | Colore                             | Nero BK   |
| Marchio CE                        | CE mark                                      | Approvazione e applicazione        |   |
| Marchio ENEC                      | -  | Codice di protezione ingresso      | IP66 [ Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua] |
| Marchio UL                        | UL and cUL mark                              |                                    |   |
| Durata al 70% del flusso luminoso | 70000 h                                      |                                    |   |


## eW Flex Micro

|  |              |
|--|--------------|
| Codice protezione impatti meccanici          | IK09 [ 10 J] |
| <b>Rendimento iniziale (conformità IEC)</b>  |              |
| Temperatura di colore corr. Iniziale         | 5000 K       |
| Potenza in ingresso iniziale                 | 25 W         |
| <b>Rendimento nel tempo (conformità IEC)</b> |              |
| 70% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato  | 100000       |
| 70% di mantenimento lumen a 25 °C riferito   | 60000        |
| 70% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato  | 100000       |
| 70% di mantenimento lumen a 50 °C riferito   | 60000        |
| 80% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato  | 90000        |
| 80% di mantenimento lumen a 25 °C riferito   | 60000        |
| 80% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato  | 61000        |
| 80% di mantenimento lumen a 50 °C riferito   | 60000        |
| 90% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato  | 38000        |
| 90% di mantenimento lumen a 25 °C riferito   | 38000        |
| 90% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato  | 27000        |
| 90% di mantenimento lumen a 50 °C riferito   | 27000        |

|   |  |
|---|--|
| <b>Condizioni di applicazione</b>           |  |
| Intervallo temperatura ambiente             | -30 to +50 °C  |
| <b>Dati del prodotto</b>                    |  |
| Codice prodotto completo                    | 871829163952799  |
| Nome prodotto ordine                        | BGC482 50 5000K TSDM12 BK  |
| EAN/UPC - Prodotto                          | 8718291639527  |
| Codice d'ordine                             | 500-000011-55  |
| Codice locale                               | 63952799   |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione    | 1  |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 12   |
| Materiale SAP                               | 912400133524   |
| Peso netto (al pezzo)                       | 1,480 kg   |
| Numero catalogo                             | 500-000011-55  |
| Numero catalogo Descrizione                 | eW Flex Micro, 5000 K, Translucent<br>Dome Lens, Black Housing, 12 in On-<br>Center Node Spacing |

IP66 IK09

## Disegno tecnico



BGC482 50 5000K TSDM12 BK

