



ColorBlast Powercore gen4 RGBW/RGBA



ColorBlast Powercore gen4, RGBW, 100 – 277 VAC, 10° Native (no spread lens), Gray Housing, UL/CE/CQC

ColorBlast Powercore gen4, RGBW, 100 – 277 VAC, 10° Native (no spread lens), Gray Housing, UL/CE/CQC

ColorBlast RGBA Powercore 4. generasjon er neste generasjons flomlys for innendørs og utendørs bruk. ColorBlast RGBA Powercore 4. generasjon er en kraftig armatur som gir alle fordelene med helt mettede farger i tillegg til amber. Når dette brukes sammen, utvides utvalget av tilgjengelige farger slik at det også inkluderer amber og varmere toner. ColorBlast RGBA Powercore 4. generasjon tilbyr også en rekke spredningsvinkler som kan konfigureres i felten, og den kan tilpasses med en rekke tilbehør som gir enda flere konfigurasjonsmuligheter. Dette gjør armaturen spesielt godt egnet for veggvasking, streifbelysning og spotbelysning.

Produktdata

Generell informasjon		Lysstrålespredning fra armatur	
Antall lyskilder	36 [36 pcs]	Lysstrålespredning fra armatur	10°
Lyskjeglevinkel for lyskilde	10 °	IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Lyskildefarge	RGBW	CE-merke	CE mark
Lyskilde kan byttes ut	No	ENEC-merke	ENEC mark
Antall forkoblingsenheter	1 unit	UL-merke	UL and cUL mark
Driver/strømenhet/transformator	PSDMX [Power supply unit with DMX interface]	Levetid til 50 % lysytelse	72300 h
Driver inkludert	Ja	Levetid til 70 % lysytelse	72300 h
Optisk deksel-/linsetype	CLFT [Clear flat]	Levetid til 90 % lysytelse	20100 h
		Utendørs optikktype	Narrow beam angle 10°
		Konstant lyseffekt	No

ColorBlast Powercore gen4 RGBW/RGBA

Tilbehør PFC	ZCP485
--------------	--------

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	100 to 277 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømfaktor (nom)	-

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Formstøpt aluminium
Optikkmateriale	Glass
Optisk deksel-/linsemateriale	Herdet glass
Monteringsenhet	Baseplate
Optisk deksel-/linseform	Flat
Optisk deksel-/linsefinish	Klar
Farge	grå

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Energieffektivitet, klasse	G
Mek. støt, beskyttelseskode	IK10 [20 J vandal-resistant]
Vibrasjonsstandard	Complies with ANSI C136.31, 3G
vibrasjonsklassifisering	Complies with ANSI C136.31, 3G
EPREL-registreringsnummeret er:	887768

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	2162 lm
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	44,9 lm/W
Opprinnelig inngangseffekt	50 W

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Beregnet 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	90300
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	54000

Beregnet 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	90300
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	54000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	46100
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	46100
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	46100
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	46100
Beregnet 80 % lumenvedlikehold ved 25 °C	28600
Rapportert 80 % lumenvedlikehold ved 25 °C	28600
Beregnet 80 % lumenvedlikehold ved 50 °C	28600
Rapportert 80 % lumenvedlikehold ved 50 °C	28600
Beregnet 90 % lumenvedlikehold ved 25 °C	13100
Rapportert 90 % lumenvedlikehold ved 25 °C	13100
Beregnet 90 % lumenvedlikehold ved 50 °C	13100
Rapportert 90 % lumenvedlikehold ved 50 °C	13100

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +50 °C
-----------------------------------	---------------

Produktdata

Fullstendig produktkode	871829138845699
Produktnavn for bestilling	BCP484 36xLED-HB/RGBW 100-277V 10 GR
EAN/UPC – produkt	8718291388456
Bestillingskode	423-000012-04
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	2
SAP-materialer	912400133547
Net Weight (Piece)	4,146 kg
Katalognummer	423-000012-04
Katalognummerbeskrivelse	ColorBlast Powercore gen4, RGBW, 100 – 277 VAC, 10° Native (no spread lens), Gray Housing, UL/CE/CQC



Målskisse



BCP484 36xLED-HB/RGBW 100-277V 10 GR

ColorBlast Powercore gen4 RGBW/RGBA

