



ColorReach Powercore gen2 RGBW/RGBA

ColorReach Powercore gen2, RGBW, 5° Native (no spread lens), UL/CE

ColorReach Powercore gen2, RGBW, 5° Native (no spread lens), UL/CE

ColorReach Powercore gen2 RGBW/RGBA est un projecteur architectural hautes performances qui représente la nouvelle génération des illuminations en extérieur. Il convient idéalement à l'éclairage dynamique des façades et des structures de grande taille. Ces versions réunissent des sources LED 4 canaux distinctes dans un même projecteur afin d'augmenter le nombre total de combinaisons de couleurs possibles, y compris les pastels, et d'offrir des tons encore plus chauds, ainsi qu'une lumière blanche de meilleure qualité que celle des systèmes RVB classiques. Une optique de collimateur 6° personnalisée crée un faisceau de haute qualité sans compromettre les performances. Des accessoires secondaires permettent de personnaliser et de modifier le faisceau, offrant un maximum de flexibilité même pour les applications les plus délicates.

Données du produit

Caractéristiques générales		Faisceau du luminaire	5°
Nombre de sources lumineuses	100 [100 pcs]	Marquage CE	Marquage CE
Code famille de lampe	LED-HB [LED High Brightness]	Marquage UL	Marquage UL
Température de couleur	RGBW	Type d'optique - extérieur	Faisceau intensif lmax=5°
Source lumineuse de substitution	Non	Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Driver inclus	Oui	Marquage DEEE	WEEE mark


ColorReach Powercore gen2 RGBW/RGBA

Angle	5°
Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	100 à 277 V
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Gestion et gradation	
avec gradation	Oui
Matériaux et finitions	
Matériaux du boîtier	Aluminium
Constitution de l'optique	Verre
Matériaux cache optique/lentille	Verre
Cache optique/ forme de l'objectif	Flat
Finition de cache optique/lentille	Transparent
Couleur	Noir et Aluminium
Normes et recommandations	
Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Performances Initiales (Conforme IEC)	
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	30,8 lm/W
Puissance initiale absorbée	270 W

Durées de vie (Condorme IEC)	
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Calculé	100000
Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Calculé	100000
Conditions d'utilisation	
Plage de températures ambiantes	-40 à +50°C
Données logistiques	
Code de produit complet	871829139024400
Nom du produit de la commande	DCP776 RGBW 100-277V UL CE
Code barre produit	8718291390244
Code de commande	423-000014-00
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	1
SAP - Matériaux	912400133577
Poids net (pièce)	34,000 kg
Code catalogue	423-000014-00
Description du code catalogue	ColorReach Powercore gen2, RGBW, 5° Native (no spread lens), UL/CE



Schéma dimensionnel



Reach

ColorReach Powercore gen2 RGBW/RGBA

