



ColorReach Powercore gen2 RGBW/RGBA

ColorReach Powercore gen2, RGBW, 5° Native (no spread lens), UL/CE

ColorReach Powercore gen2, RGBW, 5° Native (no spread lens), UL/CE

ColorReach Powercore gen2 RGBW/RGBA è un apparecchio LED per illuminazione colorata dinamica ad alte prestazioni ideale per illuminare edifici elevati, ponti e strutture di grandi dimensioni. Una gamma completa di accessori consente di personalizzare gli angoli del fascio per proiettori, faretto spot, effetti wall-washing, oltre a garantire l'efficienza e il risparmio energetico della tecnologia Powercore in un corpo robusto in alluminio pressofuso. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.colorkinetics.com/ls/rgb/.

Dati del prodotto


Informazioni generali		Conformità a RoHS EU	
Numero di sorgenti luminose	100 [100 pcs]	Marchio WEEE	Si
Codice famiglia lampada	LED-HB [LED High Brightness]	Angolo	WEEE mark
Colore sorgente luminosa	RGBW		5°
Sorgente luminosa sostituibile	No	Funzionamento e parte elettrica	
Driver incluso	Si	Tensione in ingresso	100 to 277 V
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	5°	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Marchio CE	CE mark		
Marchio UL	UL mark		
Tipo di ottica aree esterne	Narrow beam angle 5°		

ColorReach Powercore gen2 RGBW/RGBA

Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	Si
Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Alluminio
Materiale ottico	Glass
Materiale copertura ottica/lenti	Vetro
Forma copertura ottica/lenti	Flat
Finitura copertura ottica/lenti	Trasparente
Colore	Black and aluminum
Approvazione e applicazione	
Codice di protezione ingresso	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Rendimento iniziale (conformità IEC)	
Efficienza iniziale apparecchio LED	30,8 lm/W
Potenza in ingresso iniziale	270 W
Rendimento nel tempo (conformità IEC)	
70% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	100000
70% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	100000

Condizioni di applicazione	
Intervallo temperatura ambiente	Da -40 a +50 °C
Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871829139024400
Nome prodotto ordine	DCP776 RGBW 100-277V UL CE
EAN/UPC - Prodotto	8718291390244
Codice d'ordine	423-000014-00
Codice locale	39024400
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
Materiale SAP	912400133577
Peso netto SAP (Pezzo)	34,000 kg
Numero catalogo	423-000014-00
Numero catalogo Descrizione	ColorReach Powercore gen2, RGBW, 5° Native (no spread lens), UL/CE

Disegno tecnico



Reach

