



ColorReach Powercore gen2 RGBW/RGBA

ColorReach Powercore gen2, RGBW, 5° Native (no spread lens), UL/CE

ColorReach Powercore gen2, RGBW, 5° Native (no spread lens), UL/CE

ColorReach Powercore gen2 RGBW/RGBA er en kraftig arkitektonisk flombelysning som er fremtidens løsning innen utvendig belysning. Den passer perfekt til dynamisk belysning av store fasader og strukturer. Disse versjonene kombinerer separate 4-kanals LED-kilder i ett armatur for å øke antallet potensielle fargekombinasjoner, inkludert pastellfarger, samtidig som de leverer bedre varme nyanser og kraftigere hvitt lys enn tradisjonelle RGB-systemer. En spesialdesignet 6° parallelliseringsoptikk skaper en kraftig lyskjegle uten at det går ut over ytelsen. Sekundært tilbehør åpner for tilpassing samt manipulering av lyskjeglen, noe som gir fleksibilitet for selv de vanskeligste bruksområdene.

Produktdata

Generell informasjon			
Antall lyskilder	100 [100 pcs]	UL-merke	UL mark
lyskildeseriekode	LED-HB [LED High Brightness]	Utendørs optikktype	smalstrålende 5 graders vinkel
Lyskildefarge	RGBW	I samsvar med EU RoHS	Ja
Lyskilde kan byttes ut	No	WEEE-merke	WEEE mark
Driver inkludert	Ja	Vinkel	5°
Lysstrålespredning fra armatur	5°	Drift og elektrisk	
CE-merke	CE mark	Inngangsspenning	100 to 277 V


ColorReach Powercore gen2 RGBW/RGBA

Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Aluminium
Optikkmateriale	Glass
Optisk deksel-/linsemateriale	Glass
Optisk deksel-/linseform	Flat
Optisk deksel-/linsefinish	Klar
Farge	Black and aluminum
Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	30,8 lm/W
Opprinnelig inngangseffekt	270 W
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	100000

Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	100000
Bruksforhold	
For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +50 °C
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871829139024400
Produktnavn for bestilling	DCP776 RGBW 100-277V UL CE
EAN/UPC – produkt	8718291390244
Bestillingskode	423-000014-00
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	1
SAP-materialer	912400133577
Nettovekt (stykk)	34,000 kg
Katalognummer	423-000014-00
Katalognummerbeskrivelse	ColorReach Powercore gen2, RGBW, 5° Native (no spread lens), UL/CE



Målskisse



Reach

