



ColorReach Powercore gen2 RGBW/RGBA

ColorReach Powercore gen2, RGBW, 5° Native (no spread lens), UL/CE

ColorReach Powercore gen2, RGBW, 5° Native (no spread lens), UL/CE

ColorReach Powercore gen2 RGBW/RGBA är en högpresterande arkitektonisk strålkastarbelysning som är nästa generations utomhusbelysning. Den är perfekt för dynamisk belysning av stora fasader och konstruktioner. Dessa versioner kombinerar separata 4-kanalers LED-ljuskällor i en armatur, vilket ger ett större totalt antal möjliga färgkombinationer (inklusive pastellfärger) samt bättre varmare toner och vitt ljus av högre kvalitet än konventionella RGB system. En skräddarsydd 6° kollimatoroptik skapar en ljuskägla med hög kvalitet utan att prestandan försämras. Med sekundärtillbehör utökas anpassningsmöjligheten och möjligheten att manipulera belysningen vilket ger en flexibilitet även för de knivigaste användningsområden.

Produktdata

Allmän information			
Antal ljuskällor	100 [100 st]	CE-märkning	CE märkning
Lampfamiljsskod	LED-HB [LED High Brightness]	UL-märkning	UL märke
Ljuskällans färg	RGBW	Optiktyp utomhus	smalstrålande 5 graders vinkel
Utbytbar ljuskälla	Nej	EU RoHS-kompatibel	Ja
Driftdon ingår	Ja	WEEE-märkning	WEEE märkning
Armaturens ljusfördelning	5°	Vinkel	5°

ColorReach Powercore gen2 RGBW/RGBA

Drift och elektricitet

Inspänning	100 till 277 V
Ingångsfrekvens	50–60 Hz

Styrenheter och dimring

Dimbara	Ja
---------	----

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Aluminium
Material i optiken	glas
Optisk kupa/linsmaterial	Glas
Optisk glaskupa/optikens form	Plan
Ytbehandling på optikavskärmning/lins	Klar
Färg	Svart och aluminium

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
------------------------	--------------------------------

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initialt LED-ljusutbyte	30,8 lm/W
Initial ineffekt	270 W

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C beräknat	100000


Användningsförhållanden

Omgivningstemperatur	-40 till +50 °C
----------------------	-----------------

Produktdata

Fullständig produktkod	871829139024400
Beställningsproduktnamn	DCP776 RGBW 100-277V UL CE
EAN/UPC – Produkt	8718291390244
Beställningsnummer	423-000014-00
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
Materialnummer (12NC)	912400133577
Nettovikt (stycke)	34,000 kg
Katalognummer	423-000014-00
Beskrivning av katalognummer	ColorReach Powercore gen2, RGBW, 5° Native (no spread lens), UL/CE

Måttskiss



Reach

