



ColorReach Compact Powercore RGBW/RGBA

ColorReach Compact Powercore, RGBW, 5° Native (no spread lens), UL/CE

ColorReach Compact Powercore, RGBW, 5° Native (no spread lens), UL/CE

ColorReach Compact Powercore RGBA/RGBW combina todos los beneficios de la iluminación y el control basados en LED en una luminaria prémium para exteriores de gran alcance y cambio de color dinámico que permite iluminar edificios altos, puentes y estructuras emblemáticas. Esta luminaria compacta proporciona una producción intensa y de bajo consumo a un precio razonable, lo que abre nuevas posibilidades para la iluminación exterior. ColorReach Compact Powercore ofrece una variedad de accesorios que permiten obtener ángulos de haz de luz personalizados para alumbrado por proyección, focalización, iluminación vertical de paredes e iluminación a ras, junto con la eficacia y rentabilidad de la tecnología Powercore en una carcasa sólida de aluminio fundido. También se encuentran disponibles las configuraciones hechas a medida con canales personalizados de fuentes LED blancas o de color para aplicaciones especiales.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Ampliación de haz de luz de la luminaria	
Color de la fuente de luz	RGBW		5°
Fuente de luz reemplazable	No	Mecánicos y de carcasa	
Controlador incluido	Si	Tensión de entrada	100 a 277 V
Tipo de cubierta/lente óptico	Vidrio templado		


ColorReach Compact Powercore RGBW/RGBA

Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	No
Datos técnicos de la luz	
Material de la carcasa	Aluminio moldeado a presión
Material de cubierta/lente óptico	Vidrio templado
Forma de cubierta/lente óptico	Planos
Color	Negro
Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK07 [2 J reforzado]
Información general	
Potencia de entrada inicial	135 W
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
70 % de mantenimiento lumínico a 25 °C calculados	100000

70 % de mantenimiento lumínico a 50 °C calculados	100000
Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-40 a +50 °C
Datos de producto	
Código del producto completo	871829139028200
Nombre del producto del pedido	DCP403 RGBW 100-277V UL CE
EAN/UPC: producto	8718291390282
Código del pedido	423-000015-00
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	1
Material Nr. (12NC)	912400133581
Net Weight (Piece)	23,400 kg
Número del catálogo	423-000015-00
Catalog Number Description	ColorReach Compact Powercore, RGBW, 5° Native (no spread lens), UL/CE



Plano de dimensiones



Reach Compact

