



ColorReach Compact Powercore RGBW/RGBA

ColorReach Compact Powercore, RGBW, 5° Native (no spread lens), UL/CE

ColorReach Compact Powercore, RGBW, 5° Native (no spread lens), UL/CE

ColorReach Compact Powercore RGBW/RGBA är en högeffektiv strålkastare för dynamisk arkitektonisk utomhusbelysning, särskilt stora fasader och byggnader. Utföranden med separata LED-ljuskällor med fyra kanaler ger ett större antal möjliga färgkombinationer (inklusive pastellfärger) samt varmare toner och vitt ljus av högre kvalitet än konventionella RGB-system. Den skräddarsydda 6°kollimatoroptiken skapar en högkvalitativ ljuskägla utan att tumma på prestandan. Extra tillbehör ger ökad flexibilitet och låter dig anpassa belysningen även i de knivigaste användningsområden.

Produktdata

Allmän information			
Ljuskällans färg	RGBW	Vinkel	0 till 30°
Utbytbar ljuskälla	Nej	Drift och elektricitet	
Driftdon ingår	Ja	Inspänning	100 till 277 V
Optikavskärmning/optiktyp	GT [Hårdat glas]	Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Armaturens ljusfördelning	5°	Styrenheter och dimring	
CE-märkning	CE märkning	Dimbara	Nej
UL-märkning	UL och cUL märkt		

