



ColorReach Powercore gen2

ColorReach Powercore gen2, RGB, 5° Native (no spread lens), UL/CE

ColorReach Powercore gen2, RGB, 5° Native (no spread lens), UL/CE

ColorReach Powercore gen2 förenar fördelarna med LED-belysning och LED-styrning i en elegant armatur som är speciellt utvecklad för storskaliga installationer, till exempel skyskrapor, kasinon, butiksexteriör, broar, pirar, monument och temaparker. ColorReach Powercore gen2 ger nya möjligheter för belysning utomhus med nivåer på ljusflöde och ljusprojicering som tidigare aldrig har uppnåtts i en LED-belysningsarmatur. Det går att beställa specialkonfigurationer med specialkanaler med vita eller färgade LED-lampor.

Produktdata

Allmän information		Drift och elektricitet	
Lampfamiljsskod	LED-HB [LED High Brightness]	Inspänning	100 till 277 V
Ljuskällans färg	RGB	Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Utbytbar ljuskälla	Nej	Styrenheter och dimring	
Driftdon ingår	Ja	Dimbara	Ja
Armaturens ljusfördelning	5°	Mekanik och armaturhus	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I	Armaturhusets material	Pressgjuten aluminium
CE-märkning	CE märkning	Material i optiken	glas
UL-märkning	UL och cUL märkt	Optisk kupa/linsmaterial	Glas
Livslängd vid 70 % ljusflöde	70000 h	Optisk glaskupa/optikens form	Plan
Optiktyp utomhus	Smalstrålande 6°		

ColorReach Powercore gen2

Ytbehandling på optikavskärmning/lins	Klar
Färg	Svart och aluminium

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK07 [2 J förstärkt]

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initialt ljusflöde	8937 lm
Initialt LED-ljusutbyte	30,8 lm/W
Initial ineffekt	290 W

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C beräknat	100000

Användningsförhållanden


Omgivningstemperatur	-40 till +50 °C
----------------------	-----------------

Produktdata


Fullständig produktkod	871829139000800
Beställningsproduktnamn	DCP776 RGB CO 100-277V UL CE
EAN/UPC – Produkt	8718291390008
Beställningsnummer	123-000153-02
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
Materialnummer (12NC)	912400133609
Nettovikt (stycke)	33,800 kg
Katalognummer	123-000153-02
Beskrivning av katalognummer	ColorReach Powercore gen2, RGB, 5° Native (no spread lens), UL/CE



Måttskiss



Reach



Reach

