



ColorReach Compact Powercore

ColorReach Compact Powercore, RGB, 5° Native (no spread lens), UL/CE

ColorReach Compact Powercore, RGB, 5° Native (no spread lens), UL/CE

Las luminarias LED de alto rendimiento ColorReach Compact Powercore son luminarias prémium con cambio de color dinámico de gran alcance para exteriores que permiten iluminar edificios altos, puentes y estructuras emblemáticas. ColorReach Compact Powercore ofrece una variedad de accesorios que permiten obtener ángulos de haz de luz personalizados para alumbrado por proyección, focalizaciones, iluminación vertical de paredes e iluminación a ras, junto con la eficiencia y rentabilidad de la tecnología Powercore en una carcasa sólida de aluminio fundido.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Vida útil para un flujo inicial del 70 % a 25 °C	
Código de la línea de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]	100000 h	
Color de la fuente de luz	RGB	Mecánicos y de carcasa	
Fuente de luz reemplazable	No	Tensión de entrada	100 a 277 V
Controlador/unidad de potencia/transformador	Fuente de alimentación reguladora	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Controlador incluido	Sí	Voltaje de señal de control	1-10 V DC
Tipo de cubierta/lente óptico	Cristal plano	Controles y regulación	
Ampliación de haz de luz de la luminaria	5°	Con regulación de intensidad	Sí
Clase de protección IEC	Seguridad clase I		
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí		

ColorReach Compact Powercore

Datos técnicos de la luz

Material de la carcasa	Aluminio moldeado a presión
Material de cubierta/lente óptico	Vidrio templado
Forma de cubierta/lente óptico	Planos
Color	Aluminio

Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK07 [2 J reforzado]

Información general

Initial luminous flux (system flux)	4658 lm
Init. Color Rendering Index	82
Potencia de entrada inicial	130 W
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

70 % de mantenimiento lumínico a 25 °C calculados	100000
70 % de mantenimiento lumínico a 50 °C calculados	100000

Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-40 a +50 °C
-------------------------------	--------------

Datos de producto

Código del producto completo	871829139012100
Nombre del producto del pedido	DCP403 RGB CO 100-277V UL CE
EAN/UPC: producto	8718291390121
Código del pedido	123-000154-02
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	1
Material Nr. (12NC)	912400133610
Net Weight (Piece)	23,400 kg
Número del catálogo	123-000154-02
Catalog Number Description	ColorReach Compact Powercore, RGB, 5° Native (no spread lens), UL/CE



Plano de dimensiones



Reach Compact

