



eW Flex Compact

eW Flex Compact, 5000 K, Clear Flat Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing

eW Flex Compact, 5000 K, Clear Flat Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing

eW Flex Compact è una stringa versatile di 50 nodi LED controllabili individualmente. Il formato flessibile consente di installare punti di luce bianca dinamici praticamente su qualsiasi tipo di superficie interna o esterna, inclusi pareti, soffitti, pavimenti e sculture tridimensionali. eW Flex Compact è anche adatto a illuminare spazi ridotti e insegne e, in alcuni casi, consente anche di visualizzare video. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.colorkinetics.com/ls/essentialwhite/ewflexcompact/.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Controlli e regolazione del flusso	
Numero di sorgenti luminose	50 [50 pcs]	Regolabile	Si
Codice famiglia lampada	LED-MD [LED Multi-die]	Meccanica e corpo	
Sorgente luminosa sostituibile	No	Materiale del corpo	Policarbonato
Driver incluso	No	Materiale ottico	Polycarbonate
Tipo copertura ottica/lenti	CLFT4 [Clear flat 4 inch separated]	Colore	Nero BK
Marchio CE	CE mark	Approvazione e applicazione	
Marchio UL	UL mark	Codice di protezione ingresso	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Funzionamento e parte elettrica		Codice protezione impatti meccanici	IK10 [20 J vandal-resistant]
Tensione in ingresso	24 V		


eW Flex Compact

Rendimento iniziale (conformità IEC)	
Potenza in ingresso iniziale	1 W
Rendimento nel tempo (conformità IEC)	
70% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	56000
70% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	56000
70% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	56000
70% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	56000
80% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	37000
80% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	37000
80% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	37000
80% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	37000
90% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	20000
90% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	20000
90% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	20000
90% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	20000
Condizioni di applicazione	
Intervallo temperatura ambiente	Da -40 a +50 °C

Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871829164626699
Nome prodotto ordine	BGC481 50 5000K CLFT4 BK
EAN/UPC - Prodotto	8718291646266
Codice d'ordine	500-000012-49
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
Materiale SAP	912400133736
Peso netto SAP (Pezzo)	0,980 kg
Numero catalogo	500-000012-49
Numero catalogo Descrizione	eW Flex Compact, 5000 K, Clear Flat Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing



Disegno tecnico



eW Flex SLX

