



eW Flex Compact

eW Flex Compact, 5000 K, Translucent Dome Lens, White Housing, 4 in on-center node spacing

eW Flex Compact, 5000 K, Translucent Dome Lens, White Housing, 4 in on-center node spacing

eW Flex Compact è una stringa versatile di 50 nodi LED controllabili individualmente. Il formato flessibile consente di installare punti di luce bianca dinamici praticamente su qualsiasi tipo di superficie interna o esterna, inclusi pareti, soffitti, pavimenti e sculture tridimensionali. eW Flex Compact è anche adatto a illuminare spazi ridotti e insegne e, in alcuni casi, consente anche di visualizzare video. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.colorkinetics.com/ls/essentialwhite/ewflexcompact/.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Controlli e regolazione del flusso	
Numero di sorgenti luminose	50 [50 pcs]	Regolabile	Si
Codice famiglia lampada	LED-MD [LED Multi-die]	Meccanica e corpo	
Sorgente luminosa sostituibile	No	Materiale del corpo	Policarbonato
Driver incluso	No	Materiale ottico	Policarbonate
Tipo copertura ottica/lenti	TSDM4 [Transparent dome 4 inch separated]	Colore	Bianco WH
Marchio CE	CE mark	Approvazione e applicazione	
Marchio UL	UL mark	Codice di protezione ingresso	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Funzionamento e parte elettrica		Codice protezione impatti meccanici	IK10 [20 J vandal-resistant]
Tensione in ingresso	24 V		

eW Flex Compact

Rendimento iniziale (conformità IEC)

Potenza in ingresso iniziale 1 W

Rendimento nel tempo (conformità IEC)

70% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato 56000

70% di mantenimento lumen a 25 °C riferito 56000

70% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato 56000

70% di mantenimento lumen a 50 °C riferito 56000

80% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato 37000

80% di mantenimento lumen a 25 °C riferito 37000

80% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato 37000

80% di mantenimento lumen a 50 °C riferito 37000

90% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato 20000

90% di mantenimento lumen a 25 °C riferito 20000

90% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato 20000

90% di mantenimento lumen a 50 °C riferito 20000

Condizioni di applicazione

Intervallo temperatura ambiente Da -40 a +50 °C

Dati del prodotto

Codice prodotto completo 871829164627399

Nome prodotto ordine BGC481 50 5000K TSDM4 WH

EAN/UPC - Prodotto 8718291646273

Codice d'ordine 500-000012-50

Numeratore SAP - Quantità per confezione 1

Numeratore - Confezioni per scatola esterna 6

Materiale SAP 912400133737


Peso netto SAP (Pezzo) 0,980 kg

Numero catalogo 500-000012-50

Numero catalogo Descrizione eW Flex Compact, 5000 K, Translucent Dome Lens, White Housing, 4 in on-center node spacing



Disegno tecnico



eW Flex SLX

