



eW Flex Compact

eW Flex Compact, 5000 K, Translucent Dome Lens, Black Housing, 12 in on-center node spacing

eW Flex Compact, 5000 K, Translucent Dome Lens, Black Housing, 12 in on-center node spacing

eW Flex Compact è una stringa versatile di 50 nodi LED controllabili individualmente. Il formato flessibile consente di installare punti di luce bianca dinamici praticamente su qualsiasi tipo di superficie interna o esterna, inclusi pareti, soffitti, pavimenti e sculture tridimensionali. eW Flex Compact è anche adatto a illuminare spazi ridotti e insegne e, in alcuni casi, consente anche di visualizzare video. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.colorkinetics.com/ls/essentialwhite/ewflexcompact/.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Controlli e regolazione del flusso	
Numero di sorgenti luminose	50 [50 pcs]	Regolabile	Si
Codice famiglia lampada	LED-MD [LED Multi-die]	Meccanica e corpo	
Sorgente luminosa sostituibile	No	Materiale del corpo	Policarbonato
Driver incluso	No	Materiale ottico	Policarbonate
Tipo copertura ottica/lenti	TSDM12 [Transparent dome 12 inch separated]	Colore	Nero BK
Marchio CE	CE mark	Approvazione e applicazione	
Marchio UL	UL mark	Codice di protezione ingresso	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Funzionamento e parte elettrica		Codice protezione impatti meccanici	IK10 [20 J vandal-resistant]
Tensione in ingresso	24 V		

