



iColor Accent Compact



iColor Accent Compact, RGB, 609 mm (24 in), Clear Lens

iColor Accent Compact, RGB, 609 mm (24 in), Clear Lens

iColor Accent Compact es una luminaria LED lineal ideal para la creación de tiras de luz con color y efectos de cambio de color, y para mostrar vídeos a gran escala, gráficos y efectos de diseño intrincado en diversas configuraciones para aplicaciones arquitectónicas, de comercios y de ocio. iColor Accent Compact acepta la entrada de Ethernet desde PDS-400 48 V EO para respaldar recorridos de control largos no sujetos a limitaciones de direccionamiento y datos DMX. Hay disponibles dos opciones de lentes para iColor Accent Compact: una lente transparente que proporciona el flujo más brillante y una lente traslúcida.

Datos del producto

Información general	
Color de la fuente de luz	RGB
Tipo lente/cubierta óptica	PC-UV [Cuenco de policarbonato/ cubierta resistente a UV]
Apertura de haz de luz de la luminaria	105°

Datos técnicos de la luz	
Intensidad en eje (candelas)	94

Mecánicos y de carcasa	
Longitud	610 mm
Color	ALU

Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	G
Estándar de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G
Índice de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G
Número de registro EPREL	1081403

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Potencia de entrada inicial	16 W


Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C notificado	60000

iColor Accent Compact


Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C notificado	60000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado	60000
Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C notificado	60000
Datos de producto	
Código de producto completo	871829139184599
Nombre de producto del pedido	BCS425 RGB CL ETH L610 PP19
EAN/UPC - Producto	8718291391845

Código de pedido	101-000200-04
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	9
Material SAP	912400133775
Copiar Peso neto (pieza)	0,910 kg
Número de catálogo	101-000200-04
Descripción del número de catálogo	iColor Accent Compact, RGB, 609 mm (24 in), Clear Lens

Plano de dimensiones



BCS425 RGB CL ETH L610 PP19



BCS425 RGB CL ETH L610 PP19

