



iColor Accent Compact



iColor Accent Compact, RGB, 609 mm (24 in), Clear Lens

iColor Accent Compact, RGB, 609 mm (24 in), Clear Lens

iColor Accent Compact er en åpen lineær LED-armatur som er ideell for å skape lange bånd av farger og effekter med fargeendring, og for å vise video, grafikk og flotte effekter i en rekke arkitektoniske miljøer, samt butikk- og underholdningsmiljøer. iColor Accent Compact har Ethernet-inngang fra PDS-400 48V EO for å støtte lange styringsveier som ikke er underlagt DMX-data- og adresseringsbegrensninger. To ulike linser er tilgjengelige for iColor Accent Compact: en klar linse for størst mulig lysstyrke, og en delvis gjennomsiktig linse som gir bredest visningsvinkel.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde/farge	RGB
Optisk deksel-/linsetype	PC-UV [Polycarbonate bowl/cover UV-resistant]
Lysstrålespredning fra armatur	105°
Teknisk belysning	
Intensitet på akse i candela	94
Mekanisk og innfatning	
Lengde	610 mm
Farge	Aluminium


Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	G
Vibrasjonsstandard	Complies with ANSI C136.31, 3G
vibrasjonsklassifisering	Complies with ANSI C136.31, 3G
EPREL-registreringsnummeret er:	1081403
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Opprinnelig inngangseffekt	16 W
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	60000
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	60000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	60000

iColor Accent Compact


Rapportert 70 % lumenedlikehold ved 50 °C 60000	
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871829139184599
Produktnavn for bestilling	BCS425 RGB CL ETH L610 PP19
EAN/UPC – produkt	8718291391845
Bestillingskode	101-000200-04
SAP-teller – antall per pakke	1

SAP-teller – pakker per utvendige	9
SAP-materialer	912400133775
Net Weight (Piece)	0,910 kg
Katalognummer	101-000200-04
Katalognummerbeskrivelse	iColor Accent Compact, RGB, 609 mm (24 in), Clear Lens

Målskisse



BCS425 RGB CL ETH L610 PP19



BCS425 RGB CL ETH L610 PP19

