



iColor Accent Compact



iColor Accent Compact, RGB, 1220 mm (48 in), Translucent Lens

iColor Accent Compact, RGB, 1220 mm (48 in), Translucent Lens

iColor Accent Compact er en åpen lineær LED-armatur som er ideell for å skape lange bånd av farger og effekter med fargeendring, og for å vise video, grafikk og flotte effekter i en rekke arkitektoniske miljøer, samt butikk- og underholdningsmiljøer. iColor Accent Compact har Ethernet-inngang fra PDS-400 48V EO for å støtte lange styringsveier som ikke er underlagt DMX-data- og adresseringsbegrensninger. To ulike linser er tilgjengelige for iColor Accent Compact: en klar linse for størst mulig lysstyrke, og en delvis gjennomsiktig linse som gir bredest visningsvinkel.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefarge	RGB
Optisk deksel-/linsetype	PC-UV [Polycarbonate bowl/cover UV-resistant]
Lysstrålespredning fra armatur	105°
Teknisk belysning	
Intensitet på akse i candela	188
Mekanisk og innfatning	
Lengde	1220 mm
Farge	Aluminium

Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	G
Vibrasjonsstandard	Complies with ANSI C136.31, 3G
vibrasjonsklassifisering	Complies with ANSI C136.31, 3G
EPREL-registreringsnummeret er:	1081404
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Opprinnelig inngangseffekt	28 W
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	60000
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	60000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	60000

iColor Accent Compact


Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C 60000

Produktdata


Fullstendig produktkode	871829139185299
Produktnavn for bestilling	BCS425 RGB CL ETH L1220 PP19
EAN/UPC – produkt	8718291391852
Bestillingskode	101-000200-05

SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	9
SAP-materialer	912400133776
Net Weight (Piece)	1,530 kg
Katalognummer	101-000200-05

Målskisse



BCS425 RGB CL ETH L1220 PP19



BCS425 RGB CL ETH L1220 PP19

