



# iColor Accent Compact



## iColor Accent Compact, RGB, 1220 mm (48 in), Translucent Lens

iColor Accent Compact, RGB, 1220 mm (48 in), Translucent Lens

iColor Accent Compact är en linjär LED-armatur för direkt synfält och passar perfekt för att visa video i stor skala, grafik och avancerade effekter i många olika arkitektoniska miljöer. iColor Accent Compact kan anslutas till Ethernet via PDS-400 48V EO för att möjliggöra styrning av ett stort antal enheter utan begränsningarna för DMX-data och -adressering. iColor Accent Compact finns med två olika typer av linser: en klar lins som ger högsta möjliga ljusutbyte och en genomskinlig lins som ger bredast siktinkel.

### Produktdata

| Allmän information        |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| Ljuskällans färg          | RGB                                          |
| Optikavskärmning/optiktyp | PC-UV [ Polykarbonat kupa/lock UV-beständig] |
| Armaturens ljusfördelning | 105°                                         |
| Ljusteknik                |                                              |
| På-axelstyrka i candela   | 188                                          |
| Mekanik och armaturhus    |                                              |
| Längd                     | 1220 mm                                      |
| Färg                      | Aluminium                                    |

| Användning och godkännande                      |                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| Energieffektivitetsklass                        | G                              |
| Vibrationsstandard                              | Complies with ANSI C136.31, 3G |
| Vibrationsklassificering                        | Complies with ANSI C136.31, 3G |
| EPREL-registreringsnummer                       | 1081404                        |
| Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)          |                                |
| Initial ineffekt                                | 28 W                           |
| Prestanda över tid (IEC-kompatibel)             |                                |
| Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C rapporterat | 60000                          |
| Bibehållet ljusflöde 50 % vid 50 °C rapporterat | 60000                          |
| Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C rapporterat | 60000                          |

## iColor Accent Compact


Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C rapporterat 60000

### Produktdata


|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Fullständig produktkod  | 871829139185299              |
| Beställningsproduktnamn | BCS425 RGB CL ETH L1220 PP19 |
| EAN/UPC – Produkt       | 8718291391852                |
| Beställningsnummer      | 101-000200-05                |

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| SAP-Räknare – Antal per förpackning       | 1             |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 9             |
| Materialnummer (12NC)                     | 912400133776  |
| Net Weight (Piece)                        | 1,530 kg      |
| Katalognummer                             | 101-000200-05 |

### Måttskiss



BCS425 RGB CL ETH L1220 PP19



BCS425 RGB CL ETH L1220 PP19

