



Vaya Flood LP Small



BCP431 RGB 100-240 10 CE CQC PSE

Vaya Flood LP G2, RGB, 10°, CE/CQC/PSE

Το Vaya Flood LP (gen2) είναι μια αξιόπιστη και οικονομική λύση διάχυτου φωτισμού LED που είναι ιδανική για ελαχιστοποίηση της αρχικής επένδυσης και φωτισμό εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, ενώ παρέχει εξαιρετική ευελιξία για τη δημιουργία ελκυστικών εφέ φωτισμού διάχυσης, εφέ απλίκας και φωτισμού ανάδειξης. Η μεγάλη ποικιλία γωνιών δέσμης και επιλογών χρώματος σάς επιτρέπουν να δώσετε ζωή σε κάθε ακίνητο, με στατική ή δυναμική εναλλαγή χρωμάτων. Η μεγάλη ακτίνα φωτός και η υψηλή απόδοση κάνουν αυτό το μικρό και ανθεκτικό φωτιστικό να ξεχωρίζει. Το ενσωματωμένο τροφοδοτικό και η ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης καθιστούν αυτό το προϊόν ευέλικτο και εύχρηστο.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Κωδικός σειράς λαμπτήρων	LED-HB [LED High Brightness]
Χρώμα πηγής φωτός	Κόκκινο, πράσινο και μπλε
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι
Διάταξη οδήγησης, περιλαμβάνεται	Όχι
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	GT [Tempered glass]
Κατηγορία προστασίας IEC	Safety class I (I)
Σήμανση CE	CE mark
Σήμανση CQC	CQC-mark
Τύπος οπτικού συστήματος εξωτερικού χώρου	Narrow beam angle 10°
Σήμανση PSE	PSE mark
Γωνία	10°

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Τάση εισόδου	100 to 240 V
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα	
Υλικό περιβλήματος	Aluminum die-cast
Υλικό οπτικού συστήματος	Glass
Υλικό καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Tempered glass
Σχήμα καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Flat
Φινίρισμα καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Clear
Χρώμα	Dark gray

Έγκριση και εφαρμογή

Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP66 [Dust penetration-protected, jet-proof]
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	G
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK06 [1 J]
Πρότυπο κραδασμών	Complies with ANSI C136.31

Vaya Flood LP Small

Προστασία από κραδασμούς	Complies with ANSI C136.31
Αρ. εγγραφής EPREL	915382

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Αρχική φωτεινή ροή (ροή συστήματος)	1542 lm
Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	38,4 lm/W
Αρχική ισχύς εισόδου	45 W

Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)


Υπολογίζεται διατήρηση φωτεινής ροής 50% στους 25 °C	100000
Αναφέρεται διατήρηση φωτεινής ροής 50% στους 25 °C	60000
Υπολογίζεται διατήρηση φωτεινής ροής 50% στους 40 °C	100000
Αναφέρεται διατήρηση φωτεινής ροής 50% στους 40 °C	60000
Υπολογίζεται διατήρηση φωτεινής ροής 70% στους 25 °C	100000
Αναφέρεται διατήρηση φωτεινής ροής 70% στους 25 °C	60000
Υπολογίζεται διατήρηση φωτεινής ροής 70% στους 40 °C	100000
Αναφέρεται διατήρηση φωτεινής ροής 70% στους 40 °C	60000

Συνθήκες εφαρμογής


Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-40 to +40 °C
----------------------------------	---------------

Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος	871829164706599
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	BCP431 RGB 100-240 10 CE CQC
	PSE
EAN/UPC	8718291647065
Κωδικός παραγγελίας	316-000015-00
Τοπικός κωδικός	BCP431RGB10
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	4
Αρ. υλικού (12NC)	912400133898
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	2,800 kg
Αριθμός καταλόγου	316-000015-00
Κωδικός καταλόγου Περιγραφή	Vaya Flood LP G2, RGB, 10°, CE/CQC/PSE



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Vaya

