



Vaya Flood LP



BCP431 RGB 100-240 10 CE CQC PSE

Vaya Flood LP G2, RGB, 10°, CE/CQC/PSE

Con las limitaciones de presupuesto actuales, los propietarios y promotores buscan, ahora más que nunca, las soluciones más rentables a la hora de enfrentarse a gastos en iluminación. Vaya Flood es una solución LED asequible y fiable que minimiza la inversión inicial y proporciona una excepcional flexibilidad para crear efectos de iluminación coloristas, atractivos y dinámicos que pueden dar vida a cualquier instalación. El robusto Vaya Flood ofrece una amplia gama de colores monocromáticos y dinámicos. Éstos últimos pueden controlarse con cualquier controlador DMX512 estándar. Además, resulta muy fácil de instalar y de orientar.

Datos del producto

Información general		Controles y regulación	
Código de familia de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]	Regulable	Si
Color de la fuente de luz	Rojo, verde y azul	Mecánicos y de carcasa	
Fuente de luz sustituible	No	Material de la carcasa	Aluminio fundido
Driver incluido	Si	Material óptico	G
Tipo lente/cubierta óptica	GT [Cristal templado]	Material cubierta óptica/lente	Vidrio templado
Clase de protección IEC	Seguridad clase I	Forma cubierta óptica/lente	FT
Marca CE	Marcado CE	Acabado cubierta óptica/lente	Clara
Certificado CQC	CQC	Color	DGR
Tipo de óptica al aire libre	Haz estrecho, ángulo 10°	Aprobación y aplicación	
Certificados PSE	PSE	Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Ángulo	A10	Clase de eficiencia energética	G
Operativos y eléctricos		Índice de protección frente a choque mecánico	IK06 [IK06]
Tensión de entrada	100-240 V		
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz		


Vaya Flood LP

Estándar de vibración	Complies with ANSI C136.31
Índice de vibración	Complies with ANSI C136.31
Número de registro EPREL	915382
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Flujo lumínico inicial (flujo del sistema)	1542 lm
Eficacia de la luminaria LED inicial	38,4 lm/W
Potencia de entrada inicial	45 W
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C notificado	60000
Mantenimiento lumínico 50 % a 40 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 50 % a 40 °C notificado	60000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado	60000
Mantenimiento lumínico 70 % a 40 °C calculado	100000

Mantenimiento lumínico 70 % a 40 °C notificado	60000
Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +40 °C
Datos de producto	
Código de producto completo	871829164706599
Nombre de producto del pedido	BCP431 RGB 100-240 10 CE CQC PSE
EAN/UPC - Producto	8718291647065
Código de pedido	316-000015-00
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
Material SAP	912400133898
Peso neto (pieza) SAP	2,800 kg
Número de catálogo	316-000015-00
Descripción del número de catálogo	Vaya Flood LP G2, RGB, 10°, CE/CQC/PSE



Plano de dimensiones



Vaya

