



Vaya Flood LP



BCP431 RGB 100-240 10 CE CQC PSE

Vaya Flood LP G2, RGB, 10°, CE/CQC/PSE

Vaya Flood LP (gen2) là giải pháp đèn pha LED tin cậy và tiết kiệm để sử dụng trong nhà cũng như ngoài trời, giảm thiểu vốn đầu tư ban đầu, đồng thời mang lại sự linh hoạt tuyệt vời trong việc tạo ra hiệu ứng chiếu xa, chiếu hắt tường góc rộng và chiếu sáng tạo điểm nhấn bắt mắt. Nhiều lựa chọn góc chùm sáng và màu sắc đa dạng cho phép bạn biến các công trình trở thành những thực thể sống động với màu sắc tĩnh hoặc thay đổi linh hoạt. Khả năng chiếu xa mở rộng và hiệu quả cao chính là điểm mang lại sự khác biệt cho bộ đèn nhỏ gọn và mạnh mẽ này. Công suất tích hợp và góc nghiêng có thể điều chỉnh khiến cho sản phẩm này linh hoạt và dễ sử dụng.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Mã dòng bóng đèn	LED-HB [LED High Brightness]
Màu sắc nguồn sáng	Đỏ, xanh lục và xanh lam
Nguồn sáng có thể thay thế	Không
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Kiểu nắp quang học/thấu kính	Kính cường lực
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn I
Dấu CE	Ký hiệu CE
Dấu CQC	Ký hiệu CQC
Loại chóa quang học ngoài trời	Góc chiếu hẹp 10°
Dấu PSE	Ký hiệu PSE
Góc	10°
Thông số vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	100 đến 240 V
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz

Điều khiển và thay đổi độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
Cơ khí và bộ vỏ	
Vật liệu vỏ đèn	Nhôm đúc
Vật liệu chóa quang học	Kính
Vật liệu nắp quang học/thấu kính	Kính cường lực
Hình dạng nắp quang học/thấu kính	Dẹt
Lớp hoàn thiện nắp quang học/thấu kính	Trong suốt
Màu sắc	Ghi sẫm
Phê duyệt và Ứng dụng	
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP66 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Cấp hiệu quả năng lượng	G
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK06 [1 J]
Độ rung tiêu chuẩn	Complies with ANSI C136.31


Vaya Flood LP

Cấp chống rung	Complies with ANSI C136.31
Số đăng ký EPREL	915382
Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)	
Quang thông ban đầu (quang thông hệ thống)	1542 lm
Hiệu suất đèn LED ban đầu	38,4 lm/W
Công suất đầu vào ban đầu	45 W
Vận hành ngoài giờ (tuân thủ IEC)	
Hệ số duy trì quang thông 50% tại 25°C theo tính toán	100000
Hệ số duy trì quang thông 50% tại 25°C theo báo cáo	60000
Hệ số duy trì quang thông 50% tại 40°C theo tính toán	100000
Hệ số duy trì quang thông 50% tại 40°C theo báo cáo	60000
Hệ số duy trì quang thông 70% tại 25°C theo tính toán	100000
Hệ số duy trì quang thông 70% tại 25°C theo báo cáo	60000
Hệ số duy trì quang thông 70% tại 40°C theo tính toán	100000

Hệ số duy trì quang thông 70% tại 40°C theo báo cáo	60000
Điều kiện ứng dụng	
Nhiệt độ môi trường cho phép	-40 đến +40 °C
Thông số sản phẩm	
Mã sản phẩm đầy đủ	871829164706599
Tên sản phẩm khác	BCP431 RGB 100-240 10 CE CQC PSE
EAN/UPC - Sản phẩm	8718291647065
Mã đơn hàng	316-000015-00
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	4
Số vật liệu (12 chữ số)	912400133898
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)	2.800 kg
Số catalog	316-000015-00
Mô tả số catalog	Vaya Flood LP G2, RGB, 10°, CE/CQC/PSE



Bản vẽ kích thước



Vaya

